

421183 | FLASH 600R

Eclairage inspection



300 - 600 lumens



lux@0.5m : 1000 - 20000



3.7V / 2600mAh Li-ion
Autonomie : Jusqu'à 7h




x



Eclairage inspection



0.253kg



ø38 x 185 mm



IP54 / IK07

DESCRIPTION

La nouvelle gamme de lampes torches rechargeables est conçue pour des environnements de travail difficiles et exigeants et propose des lampes torches de conception robustes et de haute qualité pour tous les types de travaux d'inspection.

DOMAINES UTILISATION

- Lampe d'inspection
- Sécurité
- Bâtiment
- Tout professionnel

CARACTERISTIQUES

- Mode BOOST
- Fonction Focus
- Design ergonomique

Température utilisation : -10° à +40°C

Température : 5000 - 8300K

Autonomie: Jusqu'à 7h

Inclus :

- Étui holster ceinture
- Dragonne en silicone
- Câble USB

CERTIFICATIONS

- CE



| ACCESSOIRES

Lampe inspection - Flash

42265 - Chargeur USB



Chargeur prise USB

input voltage : 100-240V AC 50/60Hz

output voltage : 5V DC 1A

42266 - Chargeur VOITURE



ALLUME CIGARE AVEC SORTIE USB