

Fiche technique

Mélange / Agitateurs-secoueurs



KS 130 control

Petit agitateur silencieux, sans usure, doté d'un mécanisme d'entraînement parfaitement équilibré, pour une capacité d'agitation maximale jusqu'à 2 kg.

- Régulation électronique de la vitesse et de la minuterie
- Cadran d'affichage à DEL pour la vitesse et la minuterie
- Choix important de supports pour récipients de différentes formes et dimensions
- Les supports ne sont pas compris dans la livraison, spécifier le type de support souhaité lors de la commande KS 130 control avec en outre:
 - Affichage digital de la vitesse, du temps programmé et des modes de fonctionnement
 - Minuterie électronique : 0 - 9 h 59 min ou fonctionnement en continu (

Accessoires: STICKMAX, H 11 Cordon d'alimentation, H 11 Cordon d'alimentation CH-Connecteur, AS 2.1 Pince, AS 2.2 Pince, AS 2.3 Pince, AS 2.4 Pince, AS 2.5 Pince, H 11 Cordon d'alimentation UK-Connecteur, PC 1.5 Cable, AS 1.31 Rouleaux de fixation, AS 130.2 Support à pinces, AS 130.3 Support plateau, AS 130.4 Portoir pour tubes à essais, AS 1.30 Support de base, H 11 Cordon d'alimentation USA-Connecteur, Labworldsoft®, AS 130.1 Support universel

Données techniques

Type de mouvement	orbitale
Agitateurs orbitaux [mm]	4
Capacité admissible (support inclus) [kg]	2.0
Puissance du moteur absorbée [W]	45
Puissance du moteur débitée [W]	10
Durée de fonctionnement admissible [%]	100
Vitesse min. réglable [rpm]	80
Plage de vitesse [rpm]	0 - 800
Affichage de la vitesse	LCD
Minuterie	oui
Affichage de la minuterie	LCD
Minuterie (réglage des heures et des minutes) [min]	1 - 599
Type de fonctionnement	mode minuteur et mode continu
Plateau d'agitation fixe	oui
Dimensions (L x P x H) [mm]	270 x 98 x 316
Poids [kg]	9.8
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 50
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Interface numérique RS 232	oui
Sortie analogique	oui
Tension [V]	220 - 240 / 100 - 120
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	45

Ident. N°.

0002980100