



## HS 260 basic

Kompakter, flacher Horizontalschüttler mit idealer Schwingtechnik, für ein maximales Schüttelgewicht bis 7,5 kg.

- Elektronische Regelung der Drehzahl und der Zeitschaltuhr
- LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung
- Große Auswahl an Aufsätzen für verschiedene Gefäßformen und -größen
- Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechenden Aufsatz mitbestellen

Zubehör: STICKMAX, H 11 Netzkabel Euro-Stecker, H 11 Netzkabel CH-Stecker, AS 2.1 Halteklammer, AS 2.2 Halteklammer, AS 2.3 Halteklammer, AS 2.4 Halteklammer, AS 2.5 Halteklammer, H 11 Netzkabel UK-Stecker, AS 1.61 Spannwalze, AS 260.2 Halteklammernaufnahme, AS 260.3 Schalenaufsatz, AS 260.5 Scheidetrichteraufsatz, AS 1.60 Basishalterung, H 11 Netzkabel USA-Stecker, AS 260.1 Universalaufsatz

### Technische Daten

Bewegungsart	reziprok
Schüttelhub [mm]	20
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz) [kg]	7.5
Motorleistung Aufnahme [W]	45
Motorleistung Abgabe [W]	10
Zulässige Einschaltdauer [%]	100
Drehzahl min. (einstellbar) [rpm]	20
Drehzahlbereich [rpm]	0 - 300
Drehzahlanzeige	LED - Zeile
Zeitschaltuhr	ja
Anzeige Zeitschaltuhr	LED - Zeile
Zeiteinstellbereich [min]	5 - 50
Betriebsart	Timer- und Dauerbetrieb
Schütteltischarretierung	nein
Abmessungen (B x H x T) [mm]	360 x 100 x 420
Gewicht [kg]	8.5
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 50
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
RS 232 Schnittstelle	nein
Analogausgang	nein
Spannung [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	45

Ident-Nr.

0003066600