

## Fiche technique

Mélange / Agitateurs-secoueurs



### HS 260 control

Agitateur de laboratoire plat de construction compacte, doté d'un mécanisme parfaitement équilibré, pour une capacité d'agitation maximale jusqu'à 7,5 kg.

- Régulation électronique de la vitesse et de la minuterie
- Cadran d'affichage à DEL pour la vitesse et la minuterie
- Choix important de supports pour récipients de différentes formes et dimensions
- Les supports ne sont pas compris dans la livraison, spécifier le type de support souhaité lors de la commande HS 260 control avec en outre:
- Affichage digital de la vitesse, du temps programmé et du mode de fonctionnement
- Minuterie électronique : 0 - 9 h 59 min ou fonctionnement en continu (

Accessoires: STICKMAX, H 11 Cordon d'alimentation, H 11 Cordon d'alimentation CH-Connecteur, AS 2.1 Pince, AS 2.2 Pince, AS 2.3 Pince, AS 2.4 Pince, AS 2.5 Pince, H 11 Cordon d'alimentation UK-Connecteur, PC 1.5 Cable, AS 1.61 Rouleaux de fixation, AS 260.2 Support à pinces, AS 260.3 Support plateau, AS 260.5 Support pour ampoules à décanter, AS 1.60 Support de base, H 11 Cordon d'alimentation USA-Connecteur, Labworldsoft®, AS 260.1 Support universel

#### Données techniques

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Type de mouvement                                   | va-et-vient                   |
| Agitateurs orbitaux [mm]                            | 20                            |
| Capacité admissible (support inclus) [kg]           | 7.5                           |
| Puissance du moteur absorbée [W]                    | 45                            |
| Puissance du moteur débitée [W]                     | 10                            |
| Durée de fonctionnement admissible [%]              | 100                           |
| Plage de vitesse [rpm]                              | 10 - 300                      |
| Affichage de la vitesse                             | LCD                           |
| Minuterie   | oui                           |
| Affichage de la minuterie                           | LCD                           |
| Minuterie (réglage des heures et des minutes) [min] | 1 - 599                       |
| Type de fonctionnement                              | mode minuteur et mode continu |
| Plateau d'agitation fixe                            | oui                           |
| Dimensions (L x P x H) [mm]                         | 360 x 100 x 420               |
| Poids [kg]  | 8.8                           |
| Plage de température du milieu admise [°C]          | 5 - 50                        |
| Humidité relative admissible [%]                    | 80                            |
| Protection selon DIN EN 60529                       | IP 21                         |
| Interface numérique RS 232                          | oui                           |
| Sortie analogique                                   | oui                           |
| Tension [V]   | 220 - 240 / 100 - 120         |
| Fréquence [Hz]                                      | 50/60                         |
| Puissance absorbée de l'appareil [W]                | 45                            |

**Ident. N°.** 0003066700