

## Fiche technique

Mélange / Agitateurs-secoueurs



### MTS 2/4 Agitateur de microtitration digital

Agitateur spécial pour l'agitation de deux ou quatre plaques de microtitration.

- Régulation électronique de la vitesse
- Minuterie digitale
- Signal acoustique lorsque la durée définie est écoulée
- Support (sans plaques de microtitration) compris dans la livraison

Accessoires: H 11 Cordon d'alimentation, H 11 Cordon d'alimentation CH-Connecteur, H 11 Cordon d'alimentation UK-Connecteur, H 11 Cordon d'alimentation USA-Connecteur

Données techniques	
Type de mouvement	orbitale
Agitateurs orbitaux [mm]	3
Capacité admissible (support inclus) [kg]	2/4 MT-Platten
Puissance du moteur absorbée [W]	35
Puissance du moteur débitée [W]	13.2
Durée de fonctionnement admissible [%]	100
Vitesse min. réglable [rpm]	50
Plage de vitesse [rpm]	0 - 1100
Affichage de la vitesse	écran gradué
Minuterie	oui
Affichage de la minuterie	7 segments LED
Minuterie (réglage des heures et des minutes) [min]	1 - 99
Type de fonctionnement	mode minuteur et mode continu
Plateau d'agitation fixe	non
Travailler avec microtitration	oui
Nombre de microtitration	2 ou 4
Dimensions (L x P x H) [mm]	185 x 105 x 320
Poids [kg]	2.7
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Interface numérique RS 232	non
Sortie analogique	non
Tension [V]	220 - 240 / 100 - 120
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	45
<b>Ident. N°.</b>	<b>0003208000</b>