



S 25 D - 10 G - KS Outils de dispersion (12 PK)

12 tubes jetables incl.

Les matières synthétiques utilisées sont homologuées par la FDA.

Données techniques	
Capacité traitée (H2O) min. [l]	0.01
Capacité traitée (H2O) max. [l]	0.1
Diamètre du sator [mm]	10
Diamètre du rotor [mm]	6.75
Vitesse périphérique [m/s]	8.5
Profondeur d'immersion min. [mm]	15
Profondeur d'immersion max. [mm]	85
Longueur totale [mm]	150
Matériau en contact avec le produit	Polycarbonate (PC), Polyetheretherketon (PEEK)
Température de travail max. [°C]	100
Méthodes de stérilisation	autoclavable
Ident. N°.	0003452200