



BMT-20-S Tube broyeur à billes en verre (25x)

Composants : Tube broyeur à billes en verre, couvercle à membrane percable

Volume : 2 - 15 ml

Application : Broyage à sec d'échantillons secs et cassants (par ex. kaolin, plâtre, pigments de couleur, comprimés), dispersion de cellules, traitement des matériaux en solution liquider

Adapté aussi pour:

- L'ajout de substances pendant le mélange, la dispersion et le broyage
- Le prélèvement d'échantillons pendant le mélange, la dispersion et le broyage

Unité d'emballage : 25 pièces