



S 10 D - 7G - KS - 65 Outils de dispersion

Plastic dispersing element, Ø 7 mm, 24 Pc

Données techniques

Capacité traitée (H2O) min. [l]	0.001
Capacité traitée (H2O) max. [l]	0.020
Diamètre du sator [mm]	7
Diamètre du rotor [mm]	4.8
Vitesse périphérique [m/s]	7.5
Profondeur d'immersion min. [mm]	20
Profondeur d'immersion max. [mm]	45
Longueur totale [mm]	65
Matériel en contact avec le produit	Polycarbonate (PC), Polysulfone (PSU)
Température de travail max. [°C]	100
Méthodes de stérilisation	autoclavable
Ident. N°.	0020002076