



### C-MAG HS 7 IKAMAG® Package

Agitateur magnétique avec plaque chauffante en vitrocéramique. Prise DIN 12878 pour thermocontact électronique, par exemple ETS-D5.

Emballage inclus:

C-MAG HS 7 IKAMAG®

Thermocontacts électroniques ETS-D5

H 16 V Tige de statif

H 38 Bras de fixation

H 44 Noix de serrage

Accessoires: LABLIFT m

#### Données techniques

Nombre de poises	1
Capacité max. par poise (H2O) [l]	10
Capacité d'agitation max. (H2O) [l]	10
Puissance du moteur absorbée [W]	15
Puissance du moteur délivrée [W]	1,5
Affichage de la vitesse	écran gradué
Plage de vitesse [rpm]	100 - 1500
Dim. max. des barreaux aimantés [mm]	80
Puissance de chauffage [W]	1000
Vitesse de chauffage (1 l H2O dans H15) [K/min]	5
Plage de température [°C]	50 - 500
Possibilité de réglage de la température de chauffage	LED
Précision de réglage de la température de chauffage [±K]	10
Possibilité de réglage de la vitesse	écran gradué 0 - 6
Circuit fils de sécurité [°C]	550
Connexion pour une sonde de température externe	ETS-D5
Précision de réglage avec sonde [±K]	3
Stabilité de la température du milieu [±K]	3
Matériaux de la plaque	céramique
Dimensions de la plaque [mm]	180 x 180
Dimensions (L x P x H) [mm]	220 x 105 x 330
Poids [kg]	5
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Tension [V]	230 / 120 / 100
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	1020
Ident. N°.	0009015900