

## Fiche technique

Mélange / Agitateurs magnétiques



### topolino mobil

Petit agitateur magnétique correspondant particulièrement pour une quantité d'agitation jusqu'à 250 ml.

- De longue durée de vie, moteur incorporé
- Réglage de la vitesse de rotation à atteindre
- Bonne résistance du système d'aimant
- Appareil mobile avec une longue durée de service (8 - 12 h)
- Une courte durée de chargement (2 - 3 h)
- Batterie usuelle, interchangeable
- Choix d'utilisation :
  - a) Indépendant, avec la batterie
  - b) avec l'alimentation livrée (sans batterie)
  - c) Fonctionnement combiné batterie/alimentation (avec batterie jointe)

Accessoires: IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 15 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® glass 25 Set (5 Pcs) round Magnetic stirring bars, IKAFLON® glass 30 Set (5 Pcs) round Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) power SmSo PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) power SmSo PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) slide round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) slide round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) ellipse PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs)

Données techniques	
Nombre de postes	1
Capacité d'agitation max. (H2O) [l]	0.25
Plage de vitesse [rpm]	300 - 1800
Matériaux de la plaque	matière plastique
Battery operation	oui
Protection selon DIN EN 60529	IP 20
Tension [V]	100 - 240
Fréquence [Hz]	50/60
Tension continue [V=]	9
Consommation électrique max. [mA]	1000
<b>Ident. N°.</b>	<b>0003381300</b>

ellipse PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) ellipse PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 9 Set (5 Pcs) crown PTFE-coated Magnetic stirring bars, TRIKA® 25 Set (5 Pcs) PTFE-coated Magnetic stirring bars, RSE Extracteur de barreaux, BC 1000 Couvercle pour bécher

DOMINIQUE DUTSCHER SAS