

## Fiche technique

Fragmentation / Disperseurs



### T 65 basic ULTRA-TURRAX®

Appareil de dispersion extrêmement puissant pour des volumes compris entre 2 - 50 l (H<sub>2</sub>O) pour des applications pilotes spécifiques.. Une vitesse fixe de 7 200 tr/min permet aux utilisateurs de travailler à des vitesses périphériques élevées même avec des petits diamètres de rotor. Trois configurations rotor-stator offrent une gamme étendue d'applications. Opérations reproductibles grâce à une vitesse constante même sous variations de viscosité.

- Protection électronique contre les surcharges
- Câbles et prises non inclus dans la livraison
- Des connecteurs enfichables facilitent le remplacement des outils de dispersion
- Outils de dispersion en acier inoxydable pour utilisation sous vide et sous pression

Accessoires: S 65 KG - HH - G 65 G Outils de dispersion, S 65 KG - HH - G 65 M Outils de dispersion, S 65 KG - HH - G 65 F Outils de dispersion, T 653 Statif télescopique, R 4765 Statif sur sol, SI 400 Fin de course de sécurité, SI 474 Support

#### Données techniques

Puissance du moteur absorbée [W]	1800
Puissance du moteur débitée [W]	1500
Capacité traitée (H <sub>2</sub> O) min. [l]	2
Capacité traitée (H <sub>2</sub> O) max. [l]	50
Viscosité max. [mPas]	5000
Vitesse max. [rpm]	7200
Niveau de bruit sans outils [dB(A)]	75
Type de fonctionnement	batch
Dimensions (L x P x H) [mm]	185 x 450 x 400
Poids [kg]	26
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 54
Tension [V]	3 x 400 / 3 x 230
Fréquence [Hz]	50
Puissance absorbée de l'appareil [W]	2200
<b>Ident. N°.</b>	<b>0004023500</b>