

THERMO/HYGROMETRE PROFESSIONNEL

Température ambiante
+
Température de condensation
Température d'évaporation
(température de l'air saturé d'eau)



**Précision accrue
±0,5 °C / ±3 %RH**



BLUETOOTH



RÉTRO-ÉCLAIRAGE



AUTO
EXTINCTION AUTO



POINT DE ROSEE
TEMPERATURE HUMIDE



Meterbox Pro

Réf 3210/2SI – Psychromètre / Transmission Bluetooth vers Smartphone

- Température ambiante : -20,0° à +60,0°C / ±0,5°C
- Point de rosée : -30,0° à +100,0°C / ±1°C
- Température humide : -0,0° à +80,0°C / ±1°C
- Hygrométrie : 0 à 100,0 %RH / ±3 %
- Saturation / Condensation
- Maxi / Mini / Hold
- Transmission Bluetooth / Compatible smartphone Android ou iOS
- Appli "METERBOX PRO" (GooglePlay ou AppStore)
- Export .csv vers ordinateur (via Partage)
- Auto OFF au bout de 15 min
- Rétro-éclairage
- Livré en Mallette
- Fixation trépied
- D : 248x65x45 mm / 248 g
- Pile : 6F22