




## ANEMOMETRE / DEBITMETRE / THERMOMETRE CAPTEUR A AILETTES



Débitmètre  
(m<sup>3</sup>/min ou ft<sup>3</sup>/min)



Hélice Ø 75 mm

### Réf 6190SI - Débitmètre

- Anémomètre à ailettes :
  - \* de 0,4 à 30 m/s / Préc.  $\pm$  (3% + 0,2 m/s)
  - \* de 1,4 à 108 km/h / Préc.  $\pm$  (3% + 0,8 km/h)
- Hélice : Ø 75 mm
- Thermomètre : 0° à + 50°C /  $\pm$  2°C
- Débit d'air : 0 à 100 000 m<sup>3</sup>/min
- Unité au choix : m/s, km/h, ft/min, mph, knots
- Ecran LCD / Chiffres 13mm / Rétro éclairage
- Fonctions Maxi/Mini, HOLD
- Dim : 178x74x33 mm / 725 g (pile et sonde incluses)
- Pile 6F22



EMC  
EN : 61326

