

**BALANCE INDUSTRIELLE / Plage double**

**Modèle  
avec colonne**
**Caractéristiques communes :**

- Plateau inox
- Ecran LCD rétro-éclairé / Chiffres 25mm
- Fonction Tare / Comptage de pièces
- Longueur de câble 1,4m
- Extinction auto 3 minutes
- Afficheur IP65 contre les poussières et projection d'eau
- Sortie RS232 / Logiciel en option
- Pile : 9V / Transfo 230V
- Poids : 4kg (253685, 253686, 253687) ; 16kg (253688, 253689)
- Option valise de transport ref 253680 ; pour modèles 253685, 253686, 253687
- Colonne verticale ref 253684, H : 450mm


**Valise 253680**

	Portée	Lecture	Plateau (mm)	Poids mini/pce
<b>253685</b>	15/35kg	5/10g	318x308	10g
<b>253686</b>	30/60kg	10/20g	318x308	20g
<b>253687</b>	60/150kg	20/50g	318x308	40g
<b>253688</b>	60/150kg	20/50g	522x403	40g
<b>253689</b>	150/300kg	50/100g	522x403	100g

**253684** Colonne verticale  
**253680** Valise de transport