

MEGAPHONE



Détail de l'arrière du mégaphone



Microphone intégré
Bouton On/Off,
Enregistrement et sirène
Prise microphone déporté
Réglage du volume

RÉF 253798– Puissant et compact

- Amplificateur de voix / Sirène
- Fonction Enregistrement + Répétition de messages
- Micro intégré à l'arrière de l'appareil
- Puissance 30 W / Portée jusqu'à 1000m maximum
- Volume réglable
- Dragonne réglable
- Dim. : Ø 200x355 mm / 1 kg
- Batterie rechargeable Lithium 7,4 VDC - 1500 mAh (incl.)
- Adaptateur USB/5VDC / Temps de charge 3 h / Autonomie 6 h
- Fonctionne aussi sur piles : 6xLR20 (non incl.)



Batterie Rechargeable