

**Minuteur ClearTime I ClearLine®****Spécification :**

- ✓ Compteur / décompteur
- ✓ Incrémentation rapide
- ✓ Alarme 30sec
- ✓ Mémoire du temps programmé
- ✓ Capacité : 100min /sec
- ✓ Ecran : 27 x 12 mm
- ✓ Chiffre : 10 mm
- ✓ Dimension : 62 x 52 x 24 mm
- ✓ Avec béquille et aimant
- ✓ Alimentation : pile bouton A76/LR44

**Unités :**

1 minuteur