

**Minuteur ClearTime II ClearLine®****Spécification :**

- ✓ Jusqu'à 2 compteurs et/ou 2 décompteurs
- ✓ Fonctions horloge, alarme, snooze (alarme retardée de 5min)
- ✓ Incrémentation rapide
- ✓ Mémoire du temps programmé par canaux
- ✓ 2 alarmes 1mm
- ✓ Capacité : 24h à la seconde
- ✓ Dépassement du temps
- ✓ Ecran : 40 x 17 mm
- ✓ Chiffre : 15 mm
- ✓ Dimension : 67 x 55 x 20 mm
- ✓ Avec béquille, pince et aimant
- ✓ Alimentation : pile A76/LR44 incluse

**Unités :**

1 minuteur