

Filtre en microfibre de verre ClearLine sans liant

Composés à 100% de verre borosilicaté, les filtres en microfibres de verre sans liant favorisent à la fois une filtration rapide et une rétention de particules très fines (jusqu'à 0,7 micron). Ils sont particulièrement adaptés pour la microfiltration de l'air, des gaz et des liquides. Résistants à la chaleur jusqu'à 500 °C, les filtres en microfibres de verre sont compatibles avec la plupart des réactifs chimiques (à l'exception de l'acide fluorhydrique).

Application : Analyse de l'eau

Grammage DIN 53104 : 143 g/m²

Epaisseur : 0,70 mm

Porosité : 1 µm

Vitesse de filtration DIN 53137 : 200 sec

Résistance à l'éclatement : 50 kPa

Dimensions : 125 mm

Unités :

25 filtres