

**Filtre en microfibre de verre ClearLine sans liant**

Composés à 100% de verre borosilicaté, les filtres en microfibres de verre sans liant favorisent à la fois une filtration rapide et une rétention de particules très fines (jusqu'à 0,7 micron). Ils sont particulièrement adaptés pour la microfiltration de l'air, des gaz et des liquides. Résistants à la chaleur jusqu'à 500 °C, les filtres en microfibres de verre sont compatibles avec la plupart des réactifs chimiques (à l'exception de l'acide fluorhydrique).

Application : Filtration des particules très fines

Grammage DIN 53104 : 75 g/m<sup>2</sup>

Epaisseur : 0,45 mm

Porosité : 0,7 µm

Vitesse de filtration DIN 53137 : 310 sec

Résistance à l'éclatement : 50 kPa

Dimensions : 55 mm

**Unités :**

100 filtres