

**Filtre en microfibre de verre ClearLine avec liants**

Les filtres en microfibres de verre avec liant présentent des propriétés moindres de résistance à la chaleur (jusqu'à 180 °C maximum)

Application : Analyse de l'air ou de gaz

Grammage DIN 53104 : 73 g/m<sup>2</sup>

Epaisseur : 0,40 mm

Propriété : Hydrophobe

Efficacité de rétention pour 0,3 µm : 0,999

Rétention : -

Dimensions : 125 mm

**Unités :**  
50 filtres