

**Filtre en microfibre de verre ClearLine avec liants**

Les filtres en microfibrilles de verre avec liant présentent des propriétés moindres de résistance à la chaleur (jusqu'à 180 °C maximum)

Application : Analyse des liquides

Grammage DIN 53104 : 73 g/m<sup>2</sup>

Épaisseur : 0,35 mm

Propriété : Hydrophile

Efficacité de rétention pour 0,3 µm : 0

Rétention : 0,6 µm

Dimensions : 70 mm

**Unités :**  
50 filtres