

### Papier séparateur de phase ClearLine

Le papier séparateur de phases est hydrophobe. Il est fabriqué à base d'imprégnation silicone et utilisé pour la séparation des solutions aqueuses des solutions organiques. Il permet une séparation rapide des éléments et remplace l'utilisation d'une ampoule à décanter.

Grammage : 85 g/m<sup>2</sup>

Epaisseur : 0,17 mm

Vitesse de filtration : 25 sec

Format : Disques à plat

Dimensions : 125 mm

**Unités :**

100 papiers