

CODE PRODUIT : CST1021

NOM DU PRODUIT : Harnais de tête CleanSpace™ CST

Remarque : Le demi-masque en photo est uniquement destiné à des fins d'illustration



Description

Le harnais de tête CleanSpace CST a été spécialement conçu pour soutenir le système motorisé pour un confort optimal. Il est compatible avec le CleanSpace PRO (CST1002) et le CleanSpace ULTRA (CST1012). Le harnais de tête CleanSpace CST doit être porté avec le demi-masque.

Il se clipse facilement sur le demi-masque CleanSpace CST, il s'adapte à la taille et à la forme de la tête.

Le harnais CleanSpace CST n'est PAS certifié à sécurité intrinsèque.

REMARQUE : Le harnais de tête CleanSpace CST est inclus avec le demi-masque CleanSpace CST1034 (petit), CST1035 (moyen), et CST1036 (grand) ; il n'est donc pas nécessaire de l'acheter séparément. Veuillez utiliser ce code produit uniquement dans le cas d'une commande de harnais supplémentaires.

Homologations

Normes et Classification

EN 12942 :1998+A2 : 2008 TM3
AS/NZS 1716 : 2012 PAPR-P3

Reportez-vous aux classifications particulières pour plus d'informations lors de l'utilisation d'un filtre spécifique.

Caractéristiques

- Conçu pour un grand confort sur de longues périodes
- Se fixe solidement au demi-masque et au système motorisé
- 3 tailles possibles de réglage : court, moyen, long
- Conçu pour être porté sur de longues périodes dans des environnements difficiles

Caractéristiques techniques

- Poids du produit : 29 g
- Dimensions du produit : 12 mm x 18 mm x 17 mm

Matériaux

Polyéthylène haute densité, Nylon, Silicone haute résistance

Nettoyage, conditions d'utilisation et de stockage

- Nettoyage : eau tiède et détergent doux (pH neutre 6 - 8). Ne pas utiliser de solvants (essence de térébenthine ou acétone), d'eau chaude, d'eau de Javel ou d'agents chimiques
- Température d'utilisation : entre -10°C et +45°C (14°F à +113°F) pour un taux d'humidité relative inférieur à 90%
- Conditions de stockage : entre 10°C et +30°C (50°F à +86°F) pour un taux d'humidité relative inférieur à 75%
- Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile

Applications

Exemples : extraction minière, soudage, industrie manufacturière, fonderie, construction, usines de recyclage, services d'urgence, agriculture, usines de traitement, meulage.

L'appareil CleanSpace ULTRA (CST1010) équipé du harnais de tête CleanSpace convient aux applications chimiques où les douches de décontamination sont nécessaires.

Pour plus d'informations sur les applications : [Tableau de sélection des filtres CleanSpace](#)



Restrictions

Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants à pression positive et ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ne pas utiliser CleanSpace pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés ou dans des atmosphères enrichies ou à faible teneur en oxygène.

Formation

Contactez sales@cleanspacetechnology.com ou visitez [le site Internet CleanSpace - Formation](#)

Garantie

Pour les informations importantes relatives à la garantie, merci de consulter [le site Internet CleanSpace - SAV](#) et, le cas échéant, remplir le formulaire SAV en ligne. Les consommables sont garantis avant leur première utilisation, sous réserve qu'ils aient été stockés correctement et qu'ils n'aient pas atteint leur date d'expiration.

DOMINIQUE DUTSCHER SAV

