



### LES POINTS FORTS

- **Modèle très enveloppant**
- **2 tailles disponibles** : standard et S plus étroite
- **Excellent maintien** grâce aux branches flexibles double densité avec zone antidérapante
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Très bonne ventilation**
- Légère : 28 g
- **Traitement exclusif uvex supravision**

### Domaines d'utilisation:

Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur

### Versions incolores :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.225 Noir / vert <b>PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires
<b>Existe sous blister individuel Art. N° 9192.223 par boîte de 8 paires</b>		
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.240 Noir / orange <b>PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires

# uvex

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9192.215 Gris clair / gris <b>PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9192.280 Noir / gris clair <b>PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision exteme</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires</p>
 	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9192.080 Noir / gris clair <b>PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision plus (special oil &amp; gas)</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires</p>

## Versions solaires :


	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9192.285 Noir / gris <b>PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence</b> EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires</p>
<p><b>Existe sous blister individuel Art. N° 9192.243 par boîte de 8 paires</b></p>		
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9192.245 Noir / orange <b>PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence</b> EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.281 Noir / gris <b>PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision extreme</b> EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE</p>

## Versions spéciales :


	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9192.385 Noir / jaune <b>PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence</b> <i>Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible tout spécialement est filtrée, ce qui permet une augmentation des contrastes.</i></p> <p>EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires</p>
<p><b>Existe sous blister individuel Art. N° 9192.383 par boîte de 8 paires</b></p>		
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9192.881 Gris clair / gris <b>PC miroité argent / UV 5-1,7 traité anti-buée face interne</b> <i>Teinte in/out : idéale pour les caristes, dans les cas de variations d'intensité lumineuses</i></p> <p>EN 166 + EN 172 5-1,7 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires</p>

## Avec accessoires :

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p><b>Lunette uvex pheos livré avec cordon</b> 9192.850 Noir / vert <b>avec cordon</b> <b>PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p><b>Lunette uvex pheos livré avec armature 9192.001</b> 9192.021 Noir / gris clair <b>PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision exteme</b> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires</p>

	Référence : Coloris : Type de cordon :	9959.004 Noir <b>Cordon sans métal</b> spécifique pour les modèles pheos Ajustement individuel
	Référence : Coloris :	9192.001 Noir <b>Armature pour lunettes uvex pheos</b> Existe en version S référence 9192.002

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<b>Oculaires enveloppants :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protection latérale</li> <li>▪ Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ protection optimale</li> <li>➤ sécurité accrue</li> <li>➤ vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire</li> <li>➤ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection</li> </ul>
	<b>Protection sus-orbitale :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ protection optimale</li> <li>➤ sécurité accrue</li> </ul>
	<b>Branches flexibles et embouts ultrasouples :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes</li> <li>▪ flexibilité des branches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ absence de pression</li> <li>➤ maintien sûr</li> <li>➤ absence de gêne même en cas de port prolongé</li> </ul>
	<b>Compatibilité avec les autres EPI :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ branches plates proches du visage</li> <li>▪ souplesse des zones en contact direct avec le visage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt</li> </ul>

	<p><b>Ventilation exceptionnelle :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ design unique des branches avec zone de ventilation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meilleur micro-climat oculaire</li> <li>➤ confort supérieur lors de port prolongé</li> </ul>
	<p><b>Système de fixation des branches novateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ absence de vis, de métal</li> <li>▪ les branches restent bien fixées même en cas de chocs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sécurité renforcée</li> <li>➤ sans métal</li> </ul>
	<p><b>Protection UV 400 nm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tous les oculaires uvex absorbent 100% des ultra-violets (200 à 380 nm)... ...et même au-delà en absorbant jusqu'à 400 nm (100% des UV et une partie du visible)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tous les oculaires uvex absorbent les UV jusqu'à 400 nm pour filtrer 20 nm de la lumière bleue nocifs pour le nerf optique sur la durée (légère teinte jaune des oculaires)</li> </ul>
	<p><b>Armature :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se fixe facilement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Protection supérieure contre l'intrusion de petites particules et poussières</li> </ul>
	<p><b>Cordon spécifique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se fixe facilement</li> <li>▪ Sans métal</li> <li>▪ Réglage individuel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Maintien renforcé</li> </ul>
	<p><b>Disponible en 2 tailles</b> La version s est plus étroite de 8 mm que la version standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ajustement optimal pour tout le monde</li> <li>➤ Sécurité et confort accrus</li> </ul>

TRAITEMENTS DISPONIBLES	BENEFICES
<p>Version avec traitement exclusif <b>uvex supravision excellence</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anti-buée sur la face interne supérieur à 16 secondes minimum dans les conditions de la norme N (norme = 8s) et durable</li> <li>▪ Anti-rayure sur la face externe (marquage K)</li> <li>▪ Face externe offrant une excellente résistance aux produits chimiques.</li> <li>▪ Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confort supérieur</li> <li>➤ Durée de vie allongée</li> <li>➤ Nettoyage facilité</li> </ul>
<p>Version avec traitement exclusif <b>uvex supravision plus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Traitement anti-buée ultra performant et durable (30 secondes minimum)</li> <li>▪ Anti-rayure et antistatique sur les 2 faces.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confort supérieur</li> <li>➤ Durée de vie allongée</li> </ul>
<p>Version avec traitement exclusif <b>uvex supravision extreme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anti-buée permanent à l'intérieur, ne se sature pas</li> <li>▪ Anti-rayure à l'extérieur</li> <li>▪ Technologie hydrophobe (pas de risque d'absorption de la poussière)</li> <li>▪ Idéal dans les environnements avec des variations de températures extrêmes et où le niveau de salissures est élevé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confort supérieur</li> <li>➤ Durée de vie allongée</li> </ul>

## Personnalisation :

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :

