







	<p><b>LES POINTS FORTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lunette-masque très légère : <b>80 g</b></li> <li>▪ Traitement des oculaires exclusif <b>uvex supravision</b>: anti-buée 2 fois supérieur à la norme, durable, sur face interne et anti-rayure sur face externe</li> <li>▪ Protection parfaite contre les projections <b>mécaniques, de métal en fusion, chimiques</b>, les intrusions de <b>poussières</b></li> </ul>
---	--





### Secteurs d'activités:

- Fournisseur d'énergie
- Fabrication
- Chimie- Pétrochimie
- Construction
- Carrières
- Ingénierie
- Maintenance
- Services publics



### Versions disponibles :

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9302.245 orange/gris <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9302.285 gris / noir <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9302.283 gris / noir <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B 4 masques sous blisters individuels</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9302.247 orange/gris <b>PC brun solaire</b> / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.B</p>

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.286 Gris/noir <b>PC gris solaire</b> / UV 5-2,5 traité uvex supravisio n HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.275 gris / lime <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité uvex supravisio n extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques




	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.600 <b>ventilation réduite</b> gris / bleu <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité uvex supravisio n extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.601 <b>ventilation réduite</b> Noir/rouge <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité <b>uvex supravisio n HC-AF</b> EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.281 <b>bandeau caoutchouc</b> gris / noir <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité uvex supravisio n HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B Boîte de 4 masques
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9302.500 <b>uvex CR</b> Blanc / transparent <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité uvex supravisio n CR EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.T.B Boîte de 4 masques





## Masque uvex ultrasonique ventilation réduite avec set de fixation sur casque:

 <p>(coquilles anti-bruit non-incluses)</p>	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9302.510 Bleu / gris <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité uvex supravisio n extreme EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B  Pour un montage du masque ultrasonique 9302.510 sans anti-bruit, l'adaptateur 9924.010 est nécessaire.
--	--	---

## Oculaires de remplacement :

	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9302.255 <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE
	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9302.257 <b>PC brun solaire</b> / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE
	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9302.256 <b>PC gris solaire</b> / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE
	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9302.259 <b>PC incolore</b> / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p><b>Combinaison de matériaux high-tech en thermo-plastique élastomère souple (gris) et rigide (noir) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ poids réduit : 80 g</li> <li>▪ positionnement facile sans pression pour une protection complète</li> <li>▪ excellente stabilité du masque</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort optimal</li> <li>➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection</li> <li>➤ protection contre les intrusions</li> </ul>
	<p><b>Système de ventilation indirecte :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assure un environnement non-irritant aux yeux</li> <li>▪ réduit le risque de formation de buée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort supérieur lors de port prolongé</li> <li>➤ sécurité renforcée car le masque est porté</li> </ul>
	<p><b>Ecran panoramique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vision latérale dégagée</li> <li>▪ compatible avec le port de lunette de vue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ absence de gêne de la vision</li> <li>➤ convient à tous</li> </ul>

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p><b>Ecran facilement interchangeable :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allongement de la durée d'utilisation de la monture</li> <li>▪ réf. avec traitement supravision HC-AF : 9302.255</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ réduction des déchets</li> <li>➤ rentabilité accrue</li> </ul>
	<p>Traitement exclusif « <b>uvex supravision HC-AF</b> » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ anti-buée intérieur DURABLE et permanent</li> <li>▪ anti-rayure extérieur, résistance aux produits chimiques, effet Nano Clean pour un nettoyage facilité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort supérieur</li> <li>➤ durée de vie allongée</li> <li>➤ rentabilité accrue</li> </ul>
	<p>Traitement exclusif « <b>uvex supravision extreme</b> »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anti-buée intérieur DURABLE et permanent. Le traitement ne se sature pas.</li> <li>▪ Anti-rayure extérieur, résistance aux produits chimiques, effet Nano Clean pour un nettoyage facilité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confort supérieur</li> <li>➤ Durée de vie allongée</li> <li>➤ Rentabilité accrue</li> </ul> <p><i>Particulièrement adapté aux environnements très humides avec risque important de formation de buée, et dans les environnements très poussiéreux.</i></p>
	<p><b>Pont de nez spécifique / traitement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ lunette masque reste en place</li> <li>➤ confort supérieur</li> <li>➤ port accepté</li> </ul>