



LES POINTS FORTS

- **Mise en place parfaite** immédiate grâce au concept exclusif des branches
- **Qualité optique** supérieure à la classe optique 1
- **Absence de pression** grâce aux embouts ultra-souples xst
- **2 version de branches** : avec ou sans charnière
- **Protection complète** sur le dessus, les côtés et le bas

Secteurs d'activités:

- Tous secteurs d'activité en intérieur, en extérieur
- Personnel ou visiteurs porteurs de lunettes de vue

Versions disponibles : uvex super otg

	Référence : 9169,065 Coloris monture : bleu Oculaires : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex optidur NCH Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2C-1,2 .W.1.F.K.CE Marquage monture : W.166.F.CE
	Référence : 9169,080 Coloris monture : noir Oculaires : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex optidur NCH Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2C-1,2 .W.1.F.K.CE Marquage monture : W.166.F.CE
	Référence : 9169,260 Coloris monture : bleu Oculaires : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2-1,2 .W.1.F.K.N .CE Marquage monture : W.166.F.CE

	Référence :	9169.081
	Coloris monture :	noir
	Oculaires :	PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex optidur NCH
	Norme :	EN 166 + EN 172
	Marquage écran :	5-2,5 .W.1.F.K.CE
	Marquage monture :	W.166.F.CE

Versions disponibles : uvex super f otg avec branches à charnières

	Référence :	9169.585
	Coloris monture :	noir
	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex optidur NCH
	Norme :	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2C-1,2 .W.1.F.K.CE
	Marquage monture :	W.166.F.CE
	Référence :	9169.586
	Coloris monture :	noir
	Oculaires :	PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex optidur NCH
	Norme :	EN 166 + EN 172
	Marquage écran :	5-2,5 .W.1.F.K.CE
	Marquage monture :	W.166.F.CE
	Référence :	9169.850
	Coloris monture :	noir
	Oculaires :	PC variomatic vert léger/ UV 5-1,1 à 2,5
	Norme :	EN 166 + EN 172
	Marquage écran :	5-1,1 à 2,5 .W.1.F.CE
	Marquage monture :	W.166.F.CE
<i>Les oculaires foncent en 10 secondes pour protéger contre l'éblouissement et reviennent à leur teinte d'origine en 30 secondes.</i>		
	Référence :	9169.500 uvex super f OTG CR
	Coloris monture :	Blanc / bleu
	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR
	Norme :	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE
	Marquage monture :	CE.166.W.F
<i>Les lunettes sont autoclavables.</i>		
	Référence :	9169.543
	Coloris monture :	noir
	Oculaires :	PC gris infrarou AF (anti-buée) / teinte 3
	Norme :	EN 166 + EN 169 + EN 172
	Marquage écran :	3.W.1.F.T.K.CE
	Marquage monture :	W.166.F.CE
<i>La teinte grise protège des rayons Infra-rouges et ultra-violets, l'éblouissement et offre une reconnaissance parfaite des couleurs.</i>		
	Référence :	9169.545
	Coloris monture :	noir
	Oculaires :	PC gris infrarou AF (anti-buée) / teinte 5
	Norme :	EN 166 + EN 169 + EN 172
	Marquage écran :	5.W.1.F.T.K.CE
	Marquage monture :	W.166.F.CE
<i>La teinte grise protège des rayons Infra-rouges et ultra-violets, l'éblouissement et offre une reconnaissance parfaite des couleurs.</i>		

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Qualité optique « uvex hi-res » supérieure à la classe optique 1: ▪ réduction de la distorsion ▪ apporte une vision « cristalline »	➤ confort optimal ➤ supprime fatigue oculaire ➤ améliore concentration
	Version branches flexibles sans charnière: <i>uvex super otg</i> ▪ Maintien absolu ▪ Adaptation à chaque largeur de visage	➤ sécurité accrue ➤ confort optimal
	Version branches flexibles avec charnières: <i>uvex super fotg</i> ▪ bon maintien ▪ absence de pression	➤ sécurité accrue ➤ confort optimal
	Positionnement des branches : ▪ les branches se positionnent au dessus des branches des lunettes de vue	➤ absence de gêne ➤ s'adapte à tous les visages ➤ haut niveau de confort
	Ecran incliné et protections latérales, sus- et sous orbitales : ▪ L'écran panoramique enveloppe parfaitement la zone oculaire	➤ sécurité accrue
	Large écran panoramique : ▪ Compatible avec la plupart des lunettes de vue	➤ confort optimal ➤ absence de gêne
	Traitement variomatic ▪ PC variomatic vert léger/ UV 5-1,1 à 2,5 : les oculaires foncent en 10 secondes pour protéger contre l'éblouissement et reviennent à leur teinte d'origine en 30 secondes	➤ S'adapte aux variations de luminosité ➤ Sécurité garantie grâce à une vision parfaite en toutes circonstances

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Version avec traitement exclusif « uvex optidur NCH » sur les 2 faces (interne et externe) ▪ Anti-rayure très performant ▪ Résistance aux produits chimiques ▪ Résistance aux huiles ▪ Très facile à nettoyer	➤ Nettoyage facilité ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue
	Version avec traitement exclusif « uvex supravision NC » : ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois plus performant que la norme ▪ Anti-rayure extérieur « uvex optidur NCH »	➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue
	Teinte gris solaire avec traitement exclusif « uvex optidur NCH » sur les 2 faces (interne et externe) ▪ Anti-rayure très performant ▪ Résistance aux produits chimiques ▪ Résistance aux huiles ▪ Très facile à nettoyer	➤ Nettoyage facilité ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue
	Traitement Infrarouge AF : contre les infra-rouge, les ultra-violets ▪ Teinte 3 ou 5 ▪ Protège contre les rayons infra-rouges et contre les ultra-violets ▪ Puissant anti-rayure sur la face externe associé à une excellente résistance aux projections de soudure ▪ Puissant anti-buée sur la face interne ▪ Coloris gris	➤ Atténue la luminosité ➤ Peut s'utiliser dans le secteur de la soudure, de l'exposition aux IR ou en lunette de protection solaire (EN172) ➤ Vision parfaite non altérée par la buée ➤ Offre une excellente reconnaissance des couleurs (contrairement au filtre vert soudeur)