

SUPERBLAST AUTOCLAVE

SPÉCIAL «SALLES BLANCHES»

Alternative au masque COVACLAVE, SUPERBLAST AUTOCLAVE offre une vision panoramique et un confort sans égal, traitement PLATINUM® inclus.



SUPBLCLAVE

92 g

- + MONTURE AÉRÉE ET ULTRA-CONFORTABLE
- + MASQUE AUTO-CLAVABLE
- + GOULOTTE DE DÉBORDEMENT POUR LES LIQUIDES
- + TRESSE RÉGLABLE ET PROPRE
- + PORT LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE
- + FACE POLYCARBONATE
- + TRAITEMENT PLATINUM (P)
- + PORT D'UN DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE POSSIBLE

bolle
SAFETY

SUPERBLAST AUTOCLAVE

SPÉCIAL «SALLES BLANCHES»

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SUPERBLAST AUTOCLAVE	Auto-clave Aérée	SUPBLCLAVE	2C-1.2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 3 4 BT C€	Anti-rayures/Anti-buée (*☞)

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

N. Résistance à la buée.

C€ Norme européenne ☞ Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes ou projection de liquides.

4. Grosses particules de projections > 5 microns.

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

C€ Norme européenne ☞ Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	SUPBLCLAVE
Sachet plastique individuel	3660740008239
Boîte de 5 masques de sécurité	3660740108236
Carton de 65 masques de sécurité	3660740208233

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 5
MONTURE	Spécial Auto-Clave TPR
BRANCHES	Non applicable
TRESSE	Réglable / Isoprene
MOUSSE	Non
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Eau Savonneuse



14/02/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY