


## Désignation

- Pointe DITI pour BRAS LIHA 200µl conductrice à filtre SBS

## Référence

- 30057815

Unité de vente : 2304



---

## Description

- Pointe pour bras pipeteur LiHa - Pure - Recharge pour boîte SBS de 96 pointes
- Fiabilité de la prise de cônes
- Support technique disponible
- Pointes sous contrôle qualité conforme aux spécifications Tecan
- Couleur spécifique de portoir par volume, complètement intégré aux logiciels pour une identification visuelle facilitée sur la table de travail
- Débit, autonomie et flexibilité du système augmentés, grâce aux formats empilables et SBS
- Pointes pour bras pipeteur LiHa
- Pointes en boîtes empilables pour bras LiHa : empilement de 5 racks de 96 pointes, augmente la capacité de l'automate, les racks vides peuvent être retirés et jetés en utilisant un bras robotisé RoMa ou un module de préhension MCA
- Stérile
- Volume : 200 µl
- Matériau : Polypropylène
- Autoclavable
- Filtre : oui

