

Série Bastron® B45-USB

Bastron® B45-USB – Clavier tactile filaire

Bastron



Points forts

- Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Retours sonore et haptique (vibrer) ajustables
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB, le cordon est déconnectable du clavier
- Connectique : PC (USB-A standard) clavier (USB-C)
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

Spécifications

Nombre de touches :	105
Version :	boîtier de table
Matériau :	dessus : verre trempé 2 mm dessous : plastique rigide
Couleur :	blanc
Technologie :	capacitive
Retour de frappe :	bip sonore et/ou vibration ajustables
Souris :	touchpad grand format clic droit et clic gauche

Niveau de protection :	IP67
Interface :	USB
Longueur du cordon :	180 cm
Temp. de fonctionnement :	5 °C à + 40 °C
Temp. de stockage :	0 °C à + 55 °C
Dimensions :	436 x 160 x 20 mm
Poids :	Net : 0,85 Kg ; Brut : 1,58 Kg
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an, retour nos locaux

Codification des articles

Code article	Désignation
306610 B45-02	Bastron® B45-USB – Clavier tactile filaire Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibrer) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français.
B45-02-US	Bastron® B45-USB – Clavier tactile filaire Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibrer) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout QWERTY américain.

Autres versions de pays, configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs