



POTS

UniPak - Rectangulaire & carré



- ✓ Matière: PP
- ✓ Pots de qualité alimentaire
- ✓ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✓ Avec collier inviolable
- ✓ Résistant à la chaleur +95°C - adaptés pour micro-ondes
- ✓ 100% étanche
- ✓ Couleur standard: transparent (qualité alimentaire)
- ✓ Autres volumes disponibles sur demande



Code art. POT	Volume	En haut / en bas	Hauteur	Poids	Emballage	Code art. COUVERCLE	Poids	Emballage
UPP-5610 (5610UP)	280 ml	120x90 mm / 105x76 mm	42 mm	14 g	7920 pcs./pal.	UPP-2510 (2510UP)	7 g	2970 pcs/carton
UPP-5631 (5631UP)	1000 ml	192x129 mm / 174x111 mm	62 mm	38 g	2088 pcs./pal.	UPP-2530 (2530UP)	16,3 g	1260 pcs/carton
UPP-5630 (5630UP)	1200 ml	192x129 mm / 174x111 mm	73 mm	40 g	1944 pcs./pal.	UPP-2530 (2530UP)	16,3 g	1260 pcs/carton
UPP-5531 (5531UP)	1600 ml	192x129 mm / 171x108 mm	94 mm	43 g	1800 pcs./pal.	UPP-2530 (2530UP)	16,3 g	1260 pcs/carton
UPP-5621 (5621UP)	600 ml	129x129 mm / 113x113 mm	42 mm	14 g	3024 pcs./pal.	UPP-2520 (2520UP)	11 g	1890 pcs/carton
UPP-5624 (5624UP)	1150 ml	129x129 mm / 106x106 mm	62 mm	38 g	3456 pcs./pal.	UPP-2520 (2520UP)	11 g	1890 pcs/carton
UPP-5541 (5541UP)	1500 ml	195x195 mm / 177x177 mm	73 mm	40 g	2592 pcs./pal.	UPP-2540 (2540UP)	30 g	560 pcs/carton
UPP-5542 (5542UP)	2000 ml	195x195 mm / 176x176 mm	94 mm	43 g	2496 pcs./pal.	UPP-2540 (2540UP)	30 g	560 pcs/carton



POTS

UniPak - Rond



- ✓ Matière: PP
- ✓ Pots de qualité alimentaire
- ✓ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✓ Avec collier inviolable
- ✓ Résistant à la chaleur +95°C - adaptés pour micro-ondes
- ✓ 100% étanche
- ✓ Couleur standard: transparent (qualité alimentaire)
- ✓ Autres volumes disponibles sur demande
- ✓ UPH-5131 avec anse en matière synthétique



Code art. POT	Volume	En haut / en bas	Hauteur	Poids	Emballage	Code art. COUVERCLE	Poids	Emballage
UPP-5101 (5101UP)	120 ml	Ø 69 mm / Ø 56 mm	52 mm	6 g	14040 pcs./pal.	UPP-2900 (2900UP)	2,5 g	5016 pcs/carton
UPP-5011 (5011UP)	280 ml	Ø 95 mm / Ø 80 mm	61 mm	12 g	4992 pcs./pal.	UPP-2810 (2810UP)	4,6 g	3648 pcs/carton
UPP-5110 (5110UP)	365 ml	Ø 95 mm / Ø 73 mm	84 mm	15 g	5568 pcs./pal.	UPP-2810 (2810UP)	4,6 g	3648 pcs/carton
UPP-5220 (5220UP)	480 ml	Ø 118 mm / Ø 100 mm	67 mm	19 g	3480 pcs./pal.	UPP-2820 (2820UP)	7 g	1890 pcs/carton
UPP-5012 (5012UP)	520 ml	Ø 95 mm / Ø 75 mm	114 mm	21 g	4416 pcs./pal.	UPP-2810 (2810UP)	4,6 g	3648 pcs/carton
UPP-5221 (5221UP)	565 ml	Ø 118 mm / Ø 99 mm	79 mm	21 g	3960 pcs./pal.	UPP-2820 (2820UP)	7 g	1890 pcs/carton
UPP-5022 (5022UP)	870 ml	Ø 118 mm / Ø 93 mm	124 mm	31 g	3828 pcs./pal.	UPP-2820 (2820UP)	7 g	1890 pcs/carton
UPP-5030 (5030UP)	1000 ml	Ø 133 mm / Ø 110 mm	108 mm	34 g	2548 pcs./pal.	UPP-2830 (2830UP)	10 g	1530 pcs/carton
UPP-5131 (5131UP)	1180 ml	Ø 133 mm / Ø 105 mm	130 mm	37 g	2600 pcs./pal.	UPP-2830 (2830UP)	10 g	1530 pcs/carton
UPP-5131 (5131UP-PLH)	1180 ml	Ø 133 mm / Ø 105 mm	130 mm	39 g	2600 pcs./pal.	UPP-2830 (2830UP)	10 g	1530 pcs/carton
UPP-5133 (5133UP)	1580 ml	Ø 133 mm / Ø 115 mm	160 mm	52 g	884 pcs./pal.	UPP-2830 (2830UP)	10 g	1530 pcs/carton
UPP-5141 (5141UP)	2300 ml	Ø 170 mm / Ø 135 mm	153 mm	71 g	1500 pcs./pal.	UPP-2840 (2840UP)	17,6 g	550 pcs/carton



Sur demande: marquage IML



POTS

Packo - Blanc



UN

- ✓ Matière: PE qualité alimentaire
- ✓ Fermeture étanche grâce au joint ou couvercle intérieur
- ✓ Ouverture et fermeture quart de tour - couvercles en option
- ✓ UN cert. pour produits solides (ne convient pas pour liquides)
- ✓ Température de remplissage max.: 70°C
- ✓ Refroidir à 30°C avant de fermer
- ✓ Coloris standard: blanc
- ✓ Applications: produits pharmaceutiques, chimiques et ingrédients alimentaires



Code art.	PAP-0300 (PAP4303)
Volume	300 ml
Dim. ext. Ø ↑	100 mm
Dim. ext. hauteur	52 mm
Matière	PE
UN	1H2/X0,4/Y0,6/Z0,9/S
Poids	24 g
Coloris	○
Emballage	3675 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



Code art.	PAP-0500 (PAP4305)
Volume	500 ml
Dim. ext. Ø ↑	100 mm
Dim. ext. hauteur	79 mm
Matière	PE
UN	1H2/X0,7/Y1,0/Z1,5/S
Poids	35 g
Coloris	○
Emballage	2415 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



Code art.	PAP-0650 (PAP4306)
Volume	650 ml
Dim. ext. Ø ↑	100 mm
Dim. ext. hauteur	101 mm
Matière	PE
UN	1H2/X0,7/Y1,0/Z1,5/S
Poids	42 g
Coloris	○
Emballage	1890 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



Code art.	PAP-1000 (PAP4310)
Volume	1000 ml
Dim. ext. Ø ↑	100 mm
Dim. ext. hauteur	154 mm
Matière	PE
UN	1H2/X1,3/Y2,0/Z3,0/S
Poids	69 g
Coloris	○
Emballage	1260 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



Code art.	PAP-1300 (PAP4313)
Volume	1300 ml
Dim. ext. Ø ↑	100 mm
Dim. ext. hauteur	193 mm
Matière	PE
UN	1H2/X1,8/Y2,0/Z3,0/S
Poids	91 g
Coloris	○
Emballage	945 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



Code art.	PAL-0001 (PAPDA4370)
Couvercle (en option)	
Poids	24 g
Coloris	●
Emballage	200 pcs/carton



Code art.	PAP-1500 (PAP4315)
Volume	1500 ml
Dim. ext. Ø ↑	119 mm
Dim. ext. hauteur	157 mm
Matière	PE
UN	1H2/X2,0/S
Poids	101 g
Coloris	○
Emballage	840 pcs/pal.
Code art.	PAL-0002 (PAPD4355)

Couvercle blanc

Code art.	PAL-0022 (PAPBD4365)
-----------	----------------------

Couvercle Intérieur naturel



Code art.	PAP-2000 (PAP4320)
Volume	2000 ml
Dim. ext. Ø ↑	119 mm
Dim. ext. hauteur	209 mm
Matière	PE
UN	1H2/X2,6/S
Poids	127 g
Coloris	○
Emballage	630 pcs/pal.
Code art.	PAL-0002 (PAPD4355)

Couvercle blanc

Code art.	PAL-0022 (PAPBD4365)
-----------	----------------------

Couvercle Intérieur naturel



Code art.	PAP-2500 (PAP4325)
Volume	2500 ml
Dim. ext. Ø ↑	119 mm
Dim. ext. hauteur	262 mm
Matière	PE
UN	1H2/X3,3/S
Poids	175 g
Coloris	○
Emballage	490 pcs/pal.
Code art.	PAL-0002 (PAPD4355)

Couvercle blanc

Code art.	PAL-0022 (PAPBD4365)
-----------	----------------------

Couvercle Intérieur naturel





POTS

Pot - Blanc



- ✓ Pots de qualité alimentaire
- ✓ Facile à vider
- ✓ Coloris standard: blanc (qualité alimentaire)
- ✓ Autres volumes disponibles sur demande
- ✓ SPO-0500, SPO-1800 & SPO-0001 conviennent pour liquides



Code art. **APC-0600 (P600)**

Pot cylindrique 0,6 L

Volume	600 ml
Dim. ext.	Ø 102 x H 110 mm
Ouverture	Ø 90 mm
Matière	HDPE
UN	1H2/Y1,5/S
Poids	39 g
Coloris	○
Couvercle	en option
Emballage	1089 pcs/pal. (H= 1,4 m)



Code art. **APC-1200 (P1200)**

Pot cylindrique 1,2 L

Volume	1200 ml
Dim. ext.	Ø 102 x H 196 mm
Ouverture	Ø 90 mm
Matière	HDPE
UN	1H2/Y1,5/S
Poids	58 g
Coloris	○
Couvercle	en option
Emballage	594 pcs/pal. (H = 1,35 m)



Code art. **APC-9001 (CPD01/06/07)**

Couvercle pour APC-0600 & APC-1200

Matière	PP
Emballage	200 pcs/carton
Info	avec sécurité enfants
Coloris	○ ● ●

Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = ○ (blanc)
 + 060 = ● (bleu)
 + 070 = ● (rouge)



Code art. **SPO-0500 (P500)**

Pot 0,5 L avec couvercle

Volume	500 ml
Dim. ext. Ø ↑	120 mm
Dim. ext. Ø ↓	100 mm
Dim. ext. hauteur	80 mm
Matière	PP
Poids	26 g
Coloris	○
Anse	non
Couvercle	Inclus
Emballage	616 pcs/carton - 7392 pcs/pal.



Code art. **SPO-1800 (P1800)**

Pot 1,8 L avec couvercle

Volume	1800 ml
Dim. ext. Ø ↑	140 mm
Dim. ext. Ø ↓	115 mm
Dim. ext. hauteur	165 mm
Matière	PP
Poids	86 g
Coloris	○
Anse	non
Couvercle	Inclus
Emballage	88 pcs/carton - 1056 pcs/pal.



Code art. **SPO-0001 (L1000)**

Pot 1 L avec couvercle et anse

Volume	1000 ml
Dim. ext. Ø ↑	138 mm
Dim. ext. Ø ↓	128 mm
Dim. ext. hauteur	129 mm
Matière	PP
Poids	200 g
Coloris	○
Anse	mat. synth.
Couvercle	Inclus
Emballage	350 pcs/carton - 4200 pcs/pal.

