



FICHE TECHNIQUE

| | |
|-------------------------------|---|
| Code article | : TLS366 |
| Nom de l'article | : Système de déviation de fuite pour faux plafond |
| Contenu / Colis | : 1 chacun |
| Couleur | : Blanc |
| Dimensions | : 61cm l x 61cm L |
| Composition du produit | : Déviateur pour plafond - polystyrène Tuyau - PVC Raccord de tuyau - polypropylène Clips en plastique - polypropylène Attaches - polyamide |

Description

- Enlevez l'élément endommagé et remplacez-le par un panneau de système de déviation de fuite afin d'évacuer les liquides. Capture les fuites et les égouttements afin de les dévier vers une canalisation ou un réservoir de stockage grâce au tuyau d'évacuation blanc inclus de 762 cm de long
- Comprend un tuyau de vidange et des agrafes pour fixer le tuyau à l'ossature du plafond
- Débit de 0,76 litres par minute en cas d'utilisation du tuyau joint
- Après réparation de la fuite, simplement désinstaller et stocker pour un usage ultérieur
- Remplace toute dalle de faux plafond standard de 61cm x 61cm

Avvertissements et restrictions : N'est pas adapté aux températures supérieures à 77°C.