



Valor™ 3000 Xtreme

Balances compactes de précision



Balance solide, tout en acier inoxydable, haute performance, conviviale, portable.

La balance de précision compacte Valor™ 3000 Xtreme est construite avec des produits durables, de qualité supérieure qui sont conviviaux et les meilleurs parmi la concurrence. Elle s'inscrit donc parfaitement dans la tradition OHAUS. La Valor 3000 Xtreme optimise ces qualités OHAUS pour les mener à un niveau supérieur en offrant une lecture 40 000d de haute précision ainsi qu'une meilleure durabilité et convivialité. Elle est encastrée dans un boîtier, ultramoderne, compact et entièrement en acier inoxydable. Les versions lavables garantissent que la Valor 3000 Xtreme répond aux besoins des environnements les plus rudes.

Caractéristiques standard :

- **Conception extrême** – Boîtier entièrement en acier inoxydable avec une résistance supérieure aux produits chimiques et une plate-forme de pesage amovible en acier inoxydable qui sont durables et se nettoient facilement (*Modèles IP65 étanches disponibles*).
- **Protection extrême** – Protection contre la surcharge techniquement supérieure avec une capacité nominale 10x, idéale pour les environnements rudes où la capacité est fréquemment dépassée.
- **Performance extrême** – La Valor 3000 Xtreme offre des résolutions jusqu'à 40 000d et 0,01g, permettant d'obtenir des mesures précises dans des environnements exigeants. Le système de filtrage et les paramètres de stabilité réglables par l'utilisateur permettent d'exploiter la Valor 3000 Xtreme précisément dans des conditions instables et avec exposition au vent.
- **Convivialité extrême** – L'interface utilisateur SmarText™ de OHAUS dispose d'un écran LCD brillant rétro-éclairé affichant de simples messages d'invite qui guident les utilisateurs pendant la configuration de la balance et parmi les applications, faisant de la Valor 3000 Xtreme un produit particulièrement convivial.

Valor™ 3000 Xtreme Balances compactes de précision

Conception extrême

Une conception extrême signifie que OHAUS s'est servi d'une conception nouvelle et s'est concentré sur l'optimisation de la durabilité et de la qualité des produits portables de mise en portion. La Valor 3000 Xtreme est la balance la plus précise de sa catégorie avec une construction entièrement en acier inoxydable - Les boîtiers supérieur et inférieur sont fabriqués en acier inoxydable T304.

La Valor 3000 Xtreme, réservée aux applications humides, offre un niveau de protection supérieur avec



des modèles IP65 entièrement étanches. Les modèles Valor 3000 Xtreme certifiés/homologués par NSF et prennent en charge un système certifié HACCP. La Valor 3000 Xtreme peut fonctionner sur pile, ce qui optimise les facteurs portabilité et commodité. La Valor 3000 Xtreme est dotée de QuadraStance™, avec quatre pieds larges réglables permettant d'assurer que la balance est bien fixée et ne glisse pas au cours d'opérations dans des conditions humides ou sèches quelle que soit la surface.



Protection extrême contre les surcharges et les chocs

Les produits OHAUS sont les plus solides et les plus durables sur le marché et Valor 3000 Xtreme ne fait pas partie des exceptions. En se basant sur la technologie avancée de protection contre surcharge et choc OHAUS a conçu le système de protection contre la surcharge de Valor 3000 Xtreme pour conférer une protection contre la surcharge de capacité dix fois plus puissante. Cette protection extrême contre la surcharge fait de la balance Valor 3000 Xtreme le produit idéal pour les environnements rudes où la capacité de la balance est dépassée de manière régulière.



Performance extrême

La Valor 3000 Xtreme est solide et dotée de capteurs de pesage à haute précision offrant des résolutions jusqu'à 40 000d. Les utilisateurs peuvent régler les paramètres de stabilité, de filtrage et de zéro automatique, ce qui permet d'exploiter la Valor 300 Xtreme dans des environnements instables et exposés aux courants d'air.



Particulièrement conviviale

Les Valor 3000 Xtreme disposent d'une interface utilisateur SmarText™ de OHAUS, à savoir un écran LCD rétro-éclairé affichant de simples invites textuelles qui guident les utilisateurs pendant la configuration et l'exploitation de la balance.

Dimensions

