



# DEFENDER® 6000

Balance compacte Extreme



EasyConnect



## **Balance compacte lavable au jet IP68/IP69**

La balance compacte Extreme, lavable au jet, de la série Defender 6000, est spécialement conçue pour les applications alimentaires, chimiques et pharmaceutiques incluant la production et le conditionnement. La Defender 6000 utilise les applications les plus exigeantes avec son plateau et son châssis en acier inoxydable 316 et son capteur hermétique en acier inoxydable IP69K. La Defender 6000 satisfait aux homologations métrologiques aux normes NSF et HACCP.

### **Des caractéristiques uniques :**

- La Defender 6000 résiste aux nettoyages agressifs dans les environnements de traitement et de conditionnement avec une protection IP68 en cas d'immersion et IP69K pour les lavages au jet, une base en acier inoxydable 316 et un capteur hermétique.
- La balance Defender 6000 est certifiée NSF et la norme HACCP, avec une base en acier inoxydable 316 et un indicateur robuste offrant une protection contre la corrosion dans les industries agroalimentaire, chimique et le conditionnement
- La balance Defender 6000 possède un affichage rapide et de multiples applications logicielles pour répondre aux besoins des diverses industries.
- La balance Defender 6000 est conçue pour une connectivité simple dans une variété d'utilisations différentes.

# DEFENDER® 6000 *Balance compacte Extreme*

Les balances compactes de la gamme Defender 6000 offrent deux types d'indicateurs : un indicateur avec un boîtier en polycarbonate pour une protection supérieure contre l'humidité et un indicateur en acier inoxydable 316 pour une protection renforcée contre la corrosion due aux additifs nettoyants.

Dotées d'un châssis en acier inoxydable 316, d'une plateforme et d'une cellule de pesée en acier inoxydable scellée hermétiquement, les balances de la gamme Defender 6000 sont spécialement conçues pour les lavages au jet, ce qui améliore la sécurité alimentaire et permet de réduire les temps d'arrêt d'une unité de pesage.

Conception adaptée aux aliments : répertoriée/certifiée NSF, prise en charge de la conformité HACCP. Les balances de la gamme Defender 6000 présentent un indice de protection IP68/IP69K et une façade résistante aux couteaux pour un fonctionnement fiable dans les environnements difficiles.

Dotée de fonctions avancées telles que le tri pondéral configurable, le pesage en pourcentage, le remplissage et le pesage dynamique ou le maintien de l'afficheur, la balance Defender 6000 répond aux besoins de pesage de pratiquement toutes les applications de transformation alimentaire ou chimique. Des modes d'application faciles à utiliser éliminent la nécessité d'effectuer de longs calculs manuels fastidieux. BPF/BLP avec sortie date/heure permettant la traçabilité des résultats.

Les modèles i-D61PW offrent un kit de communication infrarouge (IR) en option pour la connectivité, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier. La mémoire de l'indicateur peut stocker jusqu'à 1 000 résultats de pesage qui peuvent être transférés vers un PC ou un système à des fins de traçabilité.

Les modèles i-D61XWE offrent de multiples options de connectivité, y compris des prises RS232 et USB intégrées, 2e périphérique RS232/RS485/USB, une sortie analogique, Wi-Fi/Bluetooth, Ethernet et des Entrées/Sorties pour des relais. Le capteur mains libres et sans contact réduit le risque de contamination.

## Modes d'application



**Pesage :** Permet à l'utilisateur de déterminer le poids d'échantillons dans l'unité de mesure choisie.



**Comptage de pièces :** Compte les échantillons d'un poids uniforme. Le logiciel d'optimisation automatique avancé recalcule le poids de pièces moyen à mesure que le poids total augmente.



**Plus-Moins/Comptage :** Compare le poids/comptage d'un échantillon par rapport à des limites cibles. La matrice de barres ou l'affichage graduel à 3 couleurs donnent une indication claire et lumineuse du poids.



**Pesage en pourcentage :** Mesure le poids d'un échantillon sous la forme d'un pourcentage du poids de référence préétabli.



**Pesée dynamique et Maintien de l'afficheur :** Pèse une charge instable. La balance prend une moyenne des poids sur une période déterminée. Le mode de maintien de l'afficheur permet de conserver manuellement et automatiquement le dernier poids stable sur l'afficheur.

## Disponible uniquement sur les modèles i-D61XWE:



**Remplissage:** remplissez un récipient jusqu'à un poids cible. La matrice à barres 3 couleurs affiche le statut du remplissage. Connectez-vous avec le kit d'option E / S discrètes pour un système de remplissage automatique.

• **Gestion de la bibliothèque et des utilisateurs:** jusqu'à 300 éléments de bibliothèque (stock le numéro de pièce, la tare, APW, limites inférieures / supérieures, points de consigne ou poids de référence) peuvent être partagés dans différents modes de pesage. Jusqu'à 100 ID utilisateur peuvent être stockés pour un accès utilisateur sécurisé et tracé.

## Autres caractéristiques

Touche cible dédiée permettant de configurer rapidement les poids d'emballage excédentaires/insuffisants, ce qui accélère les changements de séries. Les modèles entièrement personnalisables permettent une impression facile des données. Protection contre les surcharges de 150 %, protection du menu par mot de passe, verrouillage des touches, paramètres environnementaux et d'impression automatique sélectionnables, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge/sous-charge, indicateur de batterie faible (modèles i-D61PW), arrêt automatique, tarage automatique, pieds en caoutchouc antidérapants réglables.



Kit RS232 IR en option pour le modèle i-D61PW