

EU Declaration of Conformity			en
<p>Type: Defender 3000 series scales; Models i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L7GB-M, i-D33XW150C1L7GB-M, i-D33XW60C1L7EU-M, i-D33XW150C1L7EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1R5GB-M, i-D33XW300C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p>			
<p>Manufacturer: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America            This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.            The object of the declaration described above is in conformity with the following European directives and standards or normative documents:</p>			
Marking	Directive	Harmonized standards / Normative documents	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Applies only to certified non-automatic weighing instruments i-D33...M.            1) XX Year of initial conformity assessment.            1259 The notified body METAS-Cert performed the evaluation and issued the certificate 6030-00075 for Module D.            2) The notified body No. 0122 - NMI Certin B.V. performed the evaluation and issued the certificate T12209 for Module B.            Issued: 2021-09-16 Place: Parsippany, NJ 07054, USA</p>			

Déclaration de conformité UE			fr
<p>Type : Balances de la série Defender 3000; Modèles i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L7GB-M, i-D33XW150C1L7GB-M, i-D33XW60C1L7EU-M, i-D33XW150C1L7EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1R5GB-M, i-D33XW300C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p>			
<p>Fabricant : OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America            Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.            L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme aux directives, normes et documents européens suivants:</p>			
Marquage	Directive	Harmonisation des normes / Documents normatifs	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>S'applique seulement aux instruments de pesage non automatiques et certifiés i-D33...M.            1) XX Année d'évaluation de la conformité initiale.            1259 L'organisme notifié METAS-Cert effectué l'évaluation et a délivré le certificat 6030-00075 pour le module D.            2) L'organisme notifié No. 0122 - NMI Certin B.V. effectué l'évaluation et a délivré le certificat T12209 pour le module B.            Délivré le : 2021-09-16 Lieu : Parsippany, NJ 07054, USA</p>			

Declaración de conformidad UE			es
<p>Tipo: Básculas de la serie Defender 3000; Modelos i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L7GB-M, i-D33XW150C1L7GB-M, i-D33XW60C1L7EU-M, i-D33XW150C1L7EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1R5GB-M, i-D33XW300C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p>			
<p>Fabricante: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America            La presente declaración de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante.            El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple las siguientes directivas y normas o documentos normativos europeos:</p>			
Marcado	Directiva	Normas armonizadas / Documentos normativos	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Aplicable solo para los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático certificados i-D33...M.            1) XX Año de la evaluación inicial de conformidad.            1259 El organismo notificado METAS-Cert realizó la evaluación y emitió el certificado 6030-00075 para el Módulo D.            2) El organismo notificado No. 0122 - NMI Certin B.V. realizó la evaluación y emitió el certificado T12209 para el Módulo B.            Publicado: 2021-09-16 Lugar: Parsippany, NJ 07054, USA</p>			

EU-Konformitätserklärung			de
<p>Type: Waagen der Serie Defender 3000; Modelle i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L7GB-M, i-D33XW150C1L7GB-M, i-D33XW60C1L7EU-M, i-D33XW150C1L7EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1R5GB-M, i-D33XW300C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p>			
<p>Hersteller: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America            Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung.            Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung stimmt mit den folgenden europäischen Richtlinien und Normen oder Vorschriften überein:</p>			
Kennzeichnung	Richtlinie	Harmonisierte Normen / Vorschriften	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Gilt nur zertifizierte nichtselbsttätige Waagegeräte i-D33...M.            1) XX Jahr der anfänglichen Konformitätsbewertung.            1259 Die notifizierte Stelle METAS-Cert durchgeführt Bewertung und erteilt das Zertifikat 6030-00075 für Modul D.            2) Die notifizierte Stelle No. 0122 - NMI Certin B.V. durchgeführt Bewertung und erteilt das Zertifikat T12209 für Modul B.            Ausgestellt: 2021-09-16 Ort: Parsippany, NJ 07054, USA</p>			



Dichiarazione di conformità UE			it
<p><b>Tipo:</b> Bilance di serie Defender 3000; Modelli i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1G-B-M, i-D33XW30B1R1G-B-M, i-D33XW60B1R1G-B-M, i-D33XW15B1R1E-U-M, i-D33XW30B1R1E-U-M, i-D33XW60B1R1E-U-M, i-D33XW15C1R6G-B-M, i-D33XW30C1R6G-B-M, i-D33XW60C1R6G-B-M, i-D33XW15C1R6E-U-M, i-D33XW30C1R6E-U-M, i-D33XW60C1R6E-U-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2G-B-M, i-D33XW150B1L2G-B-M, i-D33XW60B1L2E-U-M, i-D33XW150B1L2E-U-M, i-D33XW60C1L7G-B-M, i-D33XW150C1L7G-B-M, i-D33XW60C1L7E-U-M, i-D33XW150C1L7E-U-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2G-B-M, i-D33XW300B1X2G-B-M, i-D33XW150B1X2E-U-M, i-D33XW300B1X2E-U-M, i-D33XW150C1X7G-B-M, i-D33XW300C1X7G-B-M, i-D33XW150C1X7E-U-M, i-D33XW300C1X7E-U-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3G-B-M, i-D33XW600B1V3E-U-M, i-D33XW600B1V3E-U-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5G-B-M, i-D33XW30B1R5G-B-M, i-D33XW60B1R5G-B-M, i-D33XW15B1R5E-U-M, i-D33XW30B1R5E-U-M, i-D33XW60B1R5E-U-M, i-D33XW15C1R5G-B-M, i-D33XW30C1R5G-B-M, i-D33XW60C1R5G-B-M, i-D33XW15C1R5E-U-M, i-D33XW30C1R5E-U-M, i-D33XW60C1R5E-U-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5G-B-M, i-D33XW150B1L5G-B-M, i-D33XW60B1L5E-U-M, i-D33XW150B1L5E-U-M, i-D33XW60C1L5G-B-M, i-D33XW150C1L5G-B-M, i-D33XW60C1L5E-U-M, i-D33XW150C1L5E-U-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5G-B-M, i-D33XW300B1X5G-B-M, i-D33XW150B1X5E-U-M, i-D33XW300B1X5E-U-M, i-D33XW150C1X5G-B-M, i-D33XW300C1X5G-B-M, i-D33XW150C1X5E-U-M, i-D33XW300C1X5E-U-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5G-B-M, i-D33XW600B1V5G-B-M, i-D33XW300B1V5E-U-M, i-D33XW600B1V5E-U-M</p> <p><b>Produttore:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.</p> <p>L'oggetto della presente dichiarazione è conforme con le seguenti direttive e con i documenti normativi di standard dell'Unione Europea:</p>			
Marchio	Direttiva	Standard armonizzati / Documenti normativi	
	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/UE	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Si applica solo agli strumenti di pesatura non automatica certificati i-D33...M.</p> <p>1) XX Anno di valutazione iniziale di conformità.</p> <p>1259 L'organismo notificato METAS-Cert eseguita la valutazione e rilasciato il certificato 6030-00075 per il modulo D.</p> <p>2) L'organismo notificato No. 0122 - NMI Certin B.V. eseguita la valutazione e rilasciato il certificato T12209 per il modulo B.</p>			
Data di rilascio: 2021-09-16		Luogo: Parsippany, NJ 07054, USA	

EU – Prohlášení o shodě			cs
<p><b>Typ:</b> Váhy série Defender 3000; Modely i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1G-B-M, i-D33XW30B1R1G-B-M, i-D33XW60B1R1G-B-M, i-D33XW15B1R1E-U-M, i-D33XW30B1R1E-U-M, i-D33XW60B1R1E-U-M, i-D33XW15C1R6G-B-M, i-D33XW30C1R6G-B-M, i-D33XW60C1R6G-B-M, i-D33XW15C1R6E-U-M, i-D33XW30C1R6E-U-M, i-D33XW60C1R6E-U-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2G-B-M, i-D33XW150B1L2G-B-M, i-D33XW60B1L2E-U-M, i-D33XW150B1L2E-U-M, i-D33XW60C1L7G-B-M, i-D33XW150C1L7G-B-M, i-D33XW60C1L7E-U-M, i-D33XW150C1L7E-U-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2G-B-M, i-D33XW300B1X2G-B-M, i-D33XW150B1X2E-U-M, i-D33XW300B1X2E-U-M, i-D33XW150C1X7G-B-M, i-D33XW300C1X7G-B-M, i-D33XW150C1X7E-U-M, i-D33XW300C1X7E-U-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3G-B-M, i-D33XW600B1V3E-U-M, i-D33XW600B1V3E-U-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5G-B-M, i-D33XW30B1R5G-B-M, i-D33XW60B1R5G-B-M, i-D33XW15B1R5E-U-M, i-D33XW30B1R5E-U-M, i-D33XW60B1R5E-U-M, i-D33XW15C1R5G-B-M, i-D33XW30C1R5G-B-M, i-D33XW60C1R5G-B-M, i-D33XW15C1R5E-U-M, i-D33XW30C1R5E-U-M, i-D33XW60C1R5E-U-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5G-B-M, i-D33XW150B1L5G-B-M, i-D33XW60B1L5E-U-M, i-D33XW150B1L5E-U-M, i-D33XW60C1L5G-B-M, i-D33XW150C1L5G-B-M, i-D33XW60C1L5E-U-M, i-D33XW150C1L5E-U-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5G-B-M, i-D33XW300B1X5G-B-M, i-D33XW150B1X5E-U-M, i-D33XW300B1X5E-U-M, i-D33XW150C1X5G-B-M, i-D33XW300C1X5G-B-M, i-D33XW150C1X5E-U-M, i-D33XW300C1X5E-U-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5G-B-M, i-D33XW600B1V5G-B-M, i-D33XW300B1V5E-U-M, i-D33XW600B1V5E-U-M</p> <p><b>Výrobce:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Za toto prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce.</p> <p>Předmět prohlášení popsány výše je ve shodě s následujícími evropskými směrnici a normami nebo normativními dokumenty:</p>			
Značka	Směrnice	Harmonizované normy / Normativní dokumenty	
	RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/UE	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Plati pouze pro certifikované neautomatické nástroje vážení i-D33...M.</p> <p>1) XX Rok úvodního hodnocení shody.</p> <p>1259 Oznamení subjekt METAS-Cert provedl posouzení a vydal certifikát 6030-00075 pro modul D.</p> <p>2) Oznamení subjekt No. 0122 - NMI Certin B.V. provedl posouzení a vydal certifikát T12209 pro modul B.</p>			
Vydáno: 2021-09-16		Místo: Parsippany, NJ 07054, USA	

Декларация за съответствие на ЕС			bg
<p><b>Тип:</b> Серия взни Defender 3000; Модели i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1G-B-M, i-D33XW30B1R1G-B-M, i-D33XW60B1R1G-B-M, i-D33XW15B1R1E-U-M, i-D33XW30B1R1E-U-M, i-D33XW60B1R1E-U-M, i-D33XW15C1R6G-B-M, i-D33XW30C1R6G-B-M, i-D33XW60C1R6G-B-M, i-D33XW15C1R6E-U-M, i-D33XW30C1R6E-U-M, i-D33XW60C1R6E-U-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2G-B-M, i-D33XW150B1L2G-B-M, i-D33XW60B1L2E-U-M, i-D33XW150B1L2E-U-M, i-D33XW60C1L7G-B-M, i-D33XW150C1L7G-B-M, i-D33XW60C1L7E-U-M, i-D33XW150C1L7E-U-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2G-B-M, i-D33XW300B1X2G-B-M, i-D33XW150B1X2E-U-M, i-D33XW300B1X2E-U-M, i-D33XW150C1X7G-B-M, i-D33XW300C1X7G-B-M, i-D33XW150C1X7E-U-M, i-D33XW300C1X7E-U-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3G-B-M, i-D33XW600B1V3E-U-M, i-D33XW600B1V3E-U-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5G-B-M, i-D33XW30B1R5G-B-M, i-D33XW60B1R5G-B-M, i-D33XW15B1R5E-U-M, i-D33XW30B1R5E-U-M, i-D33XW60B1R5E-U-M, i-D33XW15C1R5G-B-M, i-D33XW30C1R5G-B-M, i-D33XW60C1R5G-B-M, i-D33XW15C1R5E-U-M, i-D33XW30C1R5E-U-M, i-D33XW60C1R5E-U-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5G-B-M, i-D33XW150B1L5G-B-M, i-D33XW60B1L5E-U-M, i-D33XW150B1L5E-U-M, i-D33XW60C1L5G-B-M, i-D33XW150C1L5G-B-M, i-D33XW60C1L5E-U-M, i-D33XW150C1L5E-U-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5G-B-M, i-D33XW300B1X5G-B-M, i-D33XW150B1X5E-U-M, i-D33XW300B1X5E-U-M, i-D33XW150C1X5G-B-M, i-D33XW300C1X5G-B-M, i-D33XW150C1X5E-U-M, i-D33XW300C1X5E-U-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5G-B-M, i-D33XW600B1V5G-B-M, i-D33XW300B1V5E-U-M, i-D33XW600B1V5E-U-M</p> <p><b>Производител:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Настоящата декларация за съответствие е издадена на пълната отговорност на производителя.</p> <p>Предметът на декларацията, описан по-горе е в съответствие със следните европейски директиви и стандарти или нормативни документи:</p>			
Маркировка	Директива	Хармонизирани стандарти / Нормативни документи	
	EMC: 2014/30/EC LVD: 2014/35/EC RoHS: 2011/65/EC, (EC) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EC	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Важи само за сертифицирани измервателни уреди с неавтоматично действие i-D33...M.</p> <p>1) XX Година на първоначалната оценка за съответствие.</p> <p>1259 Нотифицираният орган METAS-Cert е извършил оценката и е издал сертификат 6030-00075 за модул D.</p> <p>2) Нотифицираният орган No. 0122 - NMI Certin B.V. е извършил оценката и е издал сертификат T12209 за модул B.</p>			
Издадено на: 2021-09-16		Място: Parsippany, NJ 07054, USA	

EU-overensstemmelseserklæring			da
<p><b>Type:</b> Defender 3000 serie-skalaer; Modeller i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1G-B-M, i-D33XW30B1R1G-B-M, i-D33XW60B1R1G-B-M, i-D33XW15B1R1E-U-M, i-D33XW30B1R1E-U-M, i-D33XW60B1R1E-U-M, i-D33XW15C1R6G-B-M, i-D33XW30C1R6G-B-M, i-D33XW60C1R6G-B-M, i-D33XW15C1R6E-U-M, i-D33XW30C1R6E-U-M, i-D33XW60C1R6E-U-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2G-B-M, i-D33XW150B1L2G-B-M, i-D33XW60B1L2E-U-M, i-D33XW150B1L2E-U-M, i-D33XW60C1L7G-B-M, i-D33XW150C1L7G-B-M, i-D33XW60C1L7E-U-M, i-D33XW150C1L7E-U-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2G-B-M, i-D33XW300B1X2G-B-M, i-D33XW150B1X2E-U-M, i-D33XW300B1X2E-U-M, i-D33XW150C1X7G-B-M, i-D33XW300C1X7G-B-M, i-D33XW150C1X7E-U-M, i-D33XW300C1X7E-U-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3G-B-M, i-D33XW600B1V3E-U-M, i-D33XW600B1V3E-U-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5G-B-M, i-D33XW30B1R5G-B-M, i-D33XW60B1R5G-B-M, i-D33XW15B1R5E-U-M, i-D33XW30B1R5E-U-M, i-D33XW60B1R5E-U-M, i-D33XW15C1R5G-B-M, i-D33XW30C1R5G-B-M, i-D33XW60C1R5G-B-M, i-D33XW15C1R5E-U-M, i-D33XW30C1R5E-U-M, i-D33XW60C1R5E-U-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5G-B-M, i-D33XW150B1L5G-B-M, i-D33XW60B1L5E-U-M, i-D33XW150B1L5E-U-M, i-D33XW60C1L5G-B-M, i-D33XW150C1L5G-B-M, i-D33XW60C1L5E-U-M, i-D33XW150C1L5E-U-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5G-B-M, i-D33XW300B1X5G-B-M, i-D33XW150B1X5E-U-M, i-D33XW300B1X5E-U-M, i-D33XW150C1X5G-B-M, i-D33XW300C1X5G-B-M, i-D33XW150C1X5E-U-M, i-D33XW300C1X5E-U-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5G-B-M, i-D33XW600B1V5G-B-M, i-D33XW300B1V5E-U-M, i-D33XW600B1V5E-U-M</p> <p><b>Producent:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.</p> <p>Genstanden for den ovenfor beskrevne erklæring er overensstemmelse med følgende EU-direktiver og standarder eller normative dokumenter:</p>			
Mærkning	Direktiv	Harmoniserede standarder / Normative dokumenter	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Gælder kun for certificerede ikke-automatiske vejinstrumenter i-D33...M.</p> <p>1) XX Året for første overensstemmelsesvurdering.</p> <p>1259 Det bemyndigede organ METAS-Cert har foretaget vurderingen og udstedt certifikatet 6030-00075 for modul D.</p> <p>2) Det bemyndigede organ No. 0122 - NMI Certin B.V. har foretaget vurderingen og udstedt certifikatet T12209 for modul B.</p>			
Udstedt: 2021-09-16		Sted: Parsippany, NJ 07054, USA	



Δήλωση Συμμόρφωσης EE			el
<p>Τύπος: Ζυγοί σειράς Defender 3000; Μοντέλα i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L2GB-M, i-D33XW150C1L2GB-M, i-D33XW60C1L2EU-M, i-D33XW150C1L2EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150B1X2EU-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1X7GB-M, i-D33XW300C1X7GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW300B1V3EU-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p> <p>Κατασκευαστής: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.</p> <p>Το αντικείμενο της δήλωσης το οποίο περιγράφεται παραπάνω συνάδει με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα ή κανονιστικά έγγραφα:</p>			
Σήμανση	Οδηγία	Εναρμονισμένα πρότυπα / Κανονιστικά έγγραφα	
	EMC: 2014/30/EE LVD: 2014/35/EE RoHS: 2011/65/EE (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EE	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Ισχύει μόνο για πιστοποιημένα μη αυτόματα όργανα ζύγισης i-D33...M.</p> <p>1) XX Έτος αρχικής αξιολόγησης συμμόρφωσης. 1259 Ο καταπονημένος οργανισμός METAS-Cert πραγματοποίησε αξιολόγηση και εξέδωσε το πιστοποιητικό 6030-00075 για την Ενότητα D.</p> <p>2) Ο καταπονημένος οργανισμός No. 0122 - NMI Certin B.V. πραγματοποίησε αξιολόγηση και εξέδωσε το πιστοποιητικό T12209 για την Ενότητα B.</p>			
Έκδοση: 2021-09-16		Τόπος: Parsippany, NJ 07054, USA	

EU-n vaatimustenmukaisuusvakuutus			fi
<p>Τύπος: Defender 3000 -sarjojen vaa'at; Mallit i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L2GB-M, i-D33XW150C1L2GB-M, i-D33XW60C1L2EU-M, i-D33XW150C1L2EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150B1X2EU-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1X7GB-M, i-D33XW300C1X7GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW300B1V3EU-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p> <p>Valmistaja: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu ainoastaan valmistajan vastuulla.</p> <p>Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on yhdenmukainen seuraavien EU-direktiivien ja standardien tai ohjeellisten asiakirjojen kanssa:</p>			
Merkitä	Direktiivi	Yhdenmukaistetut standardit / Ohjeelliset asiakirjat	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Koskee vain sertifioituja ei-automaattisia vaa'koja i-D33...M.</p> <p>1) XX Vuosi, jolloin vaatimustenmukaisuuden arvioinninnettely on aloitettu. 1259 Ilmoitettu laitos METAS-Cert suoritti arvioinnin ja antoi moduulin D todistuksen 6030-00075.</p> <p>2) Ilmoitettu laitos No. 0122 - NMI Certin B.V. suoritti arvioinnin ja antoi moduulin B todistuksen T12209.</p>			
Julkaistu: 2021-09-16		Paikka: Parsippany, NJ 07054, USA	

EL vastusdeklaratsioon			et
<p>Tüüp: Defender 3000 seeria kaalud; Mudelid i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L2GB-M, i-D33XW150C1L2GB-M, i-D33XW60C1L2EU-M, i-D33XW150C1L2EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150B1X2EU-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1X7GB-M, i-D33XW300C1X7GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW300B1V3EU-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p> <p>Tootja: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Käesolev vastusdeklaratsioon väljastatakse tootja ainuiskusisel vastutusel.</p> <p>Ülalnimetatud deklaratsiooni objekt on vastavuses järgmistele Euroopa direktiividega ja standardite või normatiivdokumentidega:</p>			
Tähis	Direktiiv	Ühtlustatud standardid / Normatiivdokumendid	
	2014/30/EL (EMC) 2014/35/EL (LVD) 2011/65/EL (EL) 2015/863 (RoHS)	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EL	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Kehtib ainult kinnitatud mitteautomaatsete kaalude puhul i-D33...M.</p> <p>1) XX Esiälge vastuvahindamise aasta. 1259 Teavitatud asutus METAS-Cert viis läbi hindamise ja andis välja Mooduli D sertifikaadi 6030-00075.</p> <p>2) Teavitatud asutus No. 0122 - NMI Certin B.V. viis läbi hindamise ja andis välja Mooduli B sertifikaadi T12209.</p>			
Välja antud: 2021-09-16		Koht: Parsippany, NJ 07054, USA	

EU Izjava o sukladnosti			hr
<p>Vrsta: Vage serija Defender 3000; Modeli i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L2GB-M, i-D33XW150C1L2GB-M, i-D33XW60C1L2EU-M, i-D33XW150C1L2EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150B1X2EU-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1X7GB-M, i-D33XW300C1X7GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW300B1V3EU-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p> <p>Proizvođač: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Ova deklaracija o sukladnosti izdaje se pod punom odgovornošću proizvođača.</p> <p>Gore navedeni predmet deklaracije sukladni su sa sljedećim europskim direktivama i standardima odnosno normativnim dokumentima:</p>			
Oznaka	Direktiva	Usuglašeni standardi / Normativni dokumenti	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
<p>Odnosi se isključivo na neautomatske instrumente za vaganje i-D33...M.</p> <p>1) XX Godina prve procjene sukladnosti. 1259 Prijavljeno tijelo METAS-Cert izvršilo je procjenu i izdalo certifikat 6030-00075 za Modul D.</p> <p>2) Prijavljeno tijelo No. 0122 - NMI Certin B.V. izvršilo je procjenu i izdalo certifikat T12209 za Modul B.</p>			
Izdano: 2021-09-16		Mjesto: Parsippany, NJ 07054, USA	



EU megfeleloségi nyilatkozat			hu
<p><b>Típus:</b> Defender 3000 sorozatú mérleg; Modellék i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L7GB-M, i-D33XW150C1L7GB-M, i-D33XW60C1L7EU-M, i-D33XW150C1L7EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150B1X2EU-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1X7GB-M, i-D33XW300C1X7GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW300B1V3EU-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW15C1R5EU-M, i-D33XW30C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p> <p><b>Gyártó:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Ezen megfeleloségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos felelősége mellett történt.</p> <p>A nyilatkozat fent leírt tárgya megfelel az alábbi európai irányelveknek és szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:</p>			
<p><b>Jelölés</b></p>  	<p><b>Direktíva</b></p> <p>EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 NAWI: 2014/31/EU</p>	<p><b>Harmonizált szabványok / Normatív dokumentumok</b></p> <p>EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018 EN 45501:2015<sup>2)</sup></p>	
<p>Csak minősített nem automatikus súlymérés eszközökre érvényes i-D33...M.</p> <p>1) XX Az eredeti megfeleloségi értékelés éve.</p> <p>1259 A bejelentett szervezet METAS-Cert elvégezte az értékelést és kiadta a 6030-00075 számú bizonyítványt a D.</p> <p>2) A bejelentett szervezet No. 0122 - NMI Certin B.V. elvégezte az értékelést és kiadta a T12209 számú bizonyítványt a B.</p> <p>Kiadva: 2021-09-16 Hely: Parsippany, NJ 07054, USA</p>			

ES Atbilstības deklarācija			lv
<p><b>Veids:</b> Defender 3000 sērijas svāri; Modeļi i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L7GB-M, i-D33XW150C1L7GB-M, i-D33XW60C1L7EU-M, i-D33XW150C1L7EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150B1X2EU-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1X7GB-M, i-D33XW300C1X7GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW300B1V3EU-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW15C1R5EU-M, i-D33XW30C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p> <p><b>Ražotājs:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību.</p> <p>Iepriekš aprakstītās deklarācijas priekšmets atbilst šādām Eiropas direktīvam un standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:</p>			
<p><b>Marķēšana</b></p>  	<p><b>Direktīva</b></p> <p>EMC: 2014/30/ES LVD: 2014/35/ES RoHS: 2011/65/ES, (ES) 2015/863 NAWI: 2014/31/ES</p>	<p><b>Saskaņotie standarti / Normatīvie dokumenti</b></p> <p>EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018 EN 45501:2015<sup>2)</sup></p>	
<p>Attiecās tikai uz sertificētiem neautomātiskajiem svāriem i-D33...M.</p> <p>1) XX Sākotnējās atbilstības novērtēšanas gads.</p> <p>1259 Paziņotā iestāde METAS-Cert veica novērtējumu un izsniegusi sertifikātu 6030-00075 par D moduli.</p> <p>2) Paziņotā iestāde No. 0122 - NMI Certin B.V. veica novērtējumu un izsniegusi sertifikātu T12209 par B moduli.</p> <p>Izdota: 2021-09-16 Vieta: Parsippany, NJ 07054, USA</p>			

ES atitikties deklarācija			lt
<p><b>Típus:</b> Defender 3000 sērijas svarstykļi; Modeļi i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L7GB-M, i-D33XW150C1L7GB-M, i-D33XW60C1L7EU-M, i-D33XW150C1L7EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150B1X2EU-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1X7GB-M, i-D33XW300C1X7GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW300B1V3EU-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW15C1R5EU-M, i-D33XW30C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p> <p><b>Gamintojas:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo išimtinai atsakomybe.</p> <p>Aukščiaū apibūdinātās deklaracijos objektas atitinka šių Europos direktyvų ir standartų ar normatyvinių dokumentų reikalavimus:</p>			
<p><b>Ženklas</b></p>  	<p><b>Direktiva</b></p> <p>EMC: 2014/30/ES LVD: 2014/35/ES RoHS: 2011/65/ES, (ES) 2015/863 NAWI: 2014/31/ES</p>	<p><b>Darnieji standartai / Normatyviniai dokumentai</b></p> <p>EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018 EN 45501:2015<sup>2)</sup></p>	
<p>Galiōja tik sertifikuotiems neautomatiniams svėrimo prietaisams i-D33...M.</p> <p>1) XX Pirminio atitikties vertinimo metai.</p> <p>1259 Notifikuoti jįstaiga METAS-Cert atliko vertinimą ir išdavė D moduliu sertifikatą 6030-00075.</p> <p>2) Notifikuoti jįstaiga No. 0122 - NMI Certin B.V. atliko vertinimą ir išdavė B moduliu sertifikatą T12209.</p> <p>Išduotas: 2021-09-16 Vieta: Parsippany, NJ 07054, USA</p>			

Dikjarazzjoni ta' Konformitā ta-UE			mt
<p><b>Tip:</b> Mwiežen serje Defender 3000; Mudelli i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L7GB-M, i-D33XW150C1L7GB-M, i-D33XW60C1L7EU-M, i-D33XW150C1L7EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150B1X2EU-M, i-D33XW300B1X2EU-M, i-D33XW150C1X7GB-M, i-D33XW300C1X7GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33P60B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW300B1V3EU-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW15C1R5EU-M, i-D33XW30C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150B1X5EU-M, i-D33XW300B1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33P60B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M</p> <p><b>Manifattur:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Din id-Dikjarazzjoni ta' Konformitā hija maħruġa bir-responsabbiltā unika tal-manifattur.</p> <p>L-iskop tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq hija l-konformitā mad-direttivi u standards Ewropej li ġejjin jew dokumenti normativi:</p>			
<p><b>Markar</b></p>  	<p><b>Direttiva</b></p> <p>EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863 NAWI: 2014/31/UE</p>	<p><b>Standards armonizzati / Dokumenti normativi</b></p> <p>EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018 EN 45501:2015<sup>2)</sup></p>	
<p>Japplika biss għal strumenti ta-ūzin certifikati mhux awtomatiċi i-D33...M.</p> <p>1) XX Sena ta' evalwazzjoni ta' konformitā inizzjali.</p> <p>1259 Il-korp notifikat METAS-Cert mexxa l-istima u hareġ iċ-certifikat 6030-00075 għall-Modulu D.</p> <p>Il-korp notifikat No. 0122 - NMI Certin B.V. mexxa l-istima u hareġ iċ-certifikat T12209 għall-Modulu B.</p> <p>Mahreġ: 2021-09-16 Post: Parsippany, NJ 07054, USA</p>			



EU-conformiteitsverklaring			nl
<b>Type:</b> Defender 3000-serie weegschalen; Modellen i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L2GB-M, i-D33XW150C1L2GB-M, i-D33XW60C1L2EU-M, i-D33XW150C1L2EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150C1X2EU-M, i-D33XW300C1X2EU-M, i-D33XW150C1X2GB-M, i-D33XW300C1X2GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW15C1R5EU-M, i-D33XW30C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M			
<b>Fabrikant:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend afgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is conform de volgende Europese richtlijnen en normen of normatieve documenten:			
<b>Markering</b>    	<b>Richtlijn</b> EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 NAWI: 2014/31/EU	<b>Geharmoniseerde normen / Normatieve documenten</b> EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018 EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Geldt uitsluitend voor gecertificeerde niet-automatische weeginstrumenten i-D33...M. 1) XX Jaar van initiele conformiteitsbeoordeling. 1259 De aangemelde instantie METAS-Cert heeft een beoordeling uitgevoerd en het certificaat 6030-00075 afgegeven voor module D. 2) De aangemelde instantie No. 0122 - NMI Certin B.V. heeft een beoordeling uitgevoerd en het certificaat T12209 afgegeven voor module B.			
Afgelaten: 2021-09-16		Plaats: Parsippany, NJ 07054, USA	

EU-samsvarserklæring			no
<b>Type:</b> Defender 3000 serien skalaer; Modeller i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L2GB-M, i-D33XW150C1L2GB-M, i-D33XW60C1L2EU-M, i-D33XW150C1L2EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150C1X2EU-M, i-D33XW300C1X2EU-M, i-D33XW150C1X2GB-M, i-D33XW300C1X2GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW15C1R5EU-M, i-D33XW30C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M			
<b>Produsent:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Denne samsvarserklæringen er utstedt under eget ansvar av produsenten. Formålet med erklæringen som er beskrevet ovenfor er samsvar med følgende EU-direktiver og standarder eller normative dokumenter:			
<b>Merking</b>    	<b>Direktiv</b> EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 NAWI: 2014/31/EU	<b>Harmoniserte standarder / Normative dokumenter</b> EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018 EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Gjelder kun for sertifiserte ikke-automatiske vekter i-D33...M. 1) XX År for innledende samsvarsbeoordeling. 1259 Det meldte organet METAS-Cert har gjennomført vurderingen og utstedt sertifikatet 6030-00075 for modul D. 2) Det meldte organet No. 0122 - NMI Certin B.V. har gjennomført vurderingen og utstedt sertifikatet T12209 for modul B.			
Utgitt: 2021-09-16		Stede: Parsippany, NJ 07054, USA	

UE Deklaracja Zgodności			pl
<b>Type:</b> Wagi serii Defender 3000; Modele i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L2GB-M, i-D33XW150C1L2GB-M, i-D33XW60C1L2EU-M, i-D33XW150C1L2EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150C1X2EU-M, i-D33XW300C1X2EU-M, i-D33XW150C1X2GB-M, i-D33XW300C1X2GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW15C1R5EU-M, i-D33XW30C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M			
<b>Produsent:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Przedmiot deklaracji opisany powyżej pozostaje w zgodności z następującymi europejskimi dyrektywami i normami unijnymi, lub też z dokumentami normatywnymi:			
<b>Oznaczenie</b>    	<b>Dyrektywa</b> EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (UE) 2015/863 NAWI: 2014/31/EU	<b>Zharmonizowane normy / Dokumenty normatywne</b> EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018 EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Dotyczy wyłącznie zatwierdzonych nieautomatycznych przyrządów wagowych i-D33...M. 1) XX Rok rozpoczęcia oceny zgodności. 1259 Jednostka notyfikowana METAS-Cert przeprowadziła ocenę i wydała certyfikat 6030-00075 dla Modułu D. 2) Jednostka notyfikowana No. 0122 - NMI Certin B.V. przeprowadziła ocenę i wydała certyfikat T12209 dla Modułu B.			
Wydano: 2021-09-16		Miejsce: Parsippany, NJ 07054, USA	

Declaração de Conformidade UE			pt
<b>Tipo:</b> Balanças série Defender 3000; Modelos i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1GB-M, i-D33XW30B1R1GB-M, i-D33XW60B1R1GB-M, i-D33XW15B1R1EU-M, i-D33XW30B1R1EU-M, i-D33XW60B1R1EU-M, i-D33XW15C1R6GB-M, i-D33XW30C1R6GB-M, i-D33XW60C1R6GB-M, i-D33XW15C1R6EU-M, i-D33XW30C1R6EU-M, i-D33XW60C1R6EU-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2GB-M, i-D33XW150B1L2GB-M, i-D33XW60B1L2EU-M, i-D33XW150B1L2EU-M, i-D33XW60C1L2GB-M, i-D33XW150C1L2GB-M, i-D33XW60C1L2EU-M, i-D33XW150C1L2EU-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2GB-M, i-D33XW300B1X2GB-M, i-D33XW150C1X2EU-M, i-D33XW300C1X2EU-M, i-D33XW150C1X2GB-M, i-D33XW300C1X2GB-M, i-D33XW150C1X7EU-M, i-D33XW300C1X7EU-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3GB-M, i-D33XW600B1V3EU-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5GB-M, i-D33XW30B1R5GB-M, i-D33XW60B1R5GB-M, i-D33XW15B1R5EU-M, i-D33XW30B1R5EU-M, i-D33XW60B1R5EU-M, i-D33XW15C1R5GB-M, i-D33XW30C1R5GB-M, i-D33XW60C1R5GB-M, i-D33XW15C1R5EU-M, i-D33XW30C1R5EU-M, i-D33XW60C1R5EU-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5GB-M, i-D33XW150B1L5GB-M, i-D33XW60B1L5EU-M, i-D33XW150B1L5EU-M, i-D33XW60C1L5GB-M, i-D33XW150C1L5GB-M, i-D33XW60C1L5EU-M, i-D33XW150C1L5EU-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5GB-M, i-D33XW300B1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33XW150C1X5GB-M, i-D33XW300C1X5GB-M, i-D33XW150C1X5EU-M, i-D33XW300C1X5EU-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5GB-M, i-D33XW600B1V5GB-M, i-D33XW300B1V5EU-M, i-D33XW600B1V5EU-M			
<b>Fabricante:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante. O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com as diretivas e normas europeias ou documentos normativos seguintes:			
<b>Marcação</b>    	<b>Diretiva</b> EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (UE) 2015/863 NAWI: 2014/31/EU	<b>Normas harmonizadas / Documentos normativos</b> EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018 EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Aplica-se apenas a instrumentos de pesagem não automática certificados i-D33...M. 1) XX Ano de avaliação inicial de conformidade. 1259 O organismo notificado METAS-Cert realizou a avaliação e emitiu o certificado 6030-00075 para o Módulo D. 2) O organismo notificado No. 0122 - NMI Certin B.V. realizou a avaliação e emitiu o certificado T12209 para o Módulo B.			
Emitido em: 2021-09-16		Local: Parsippany, NJ 07054, USA	



Declarația UE de conformitate		ro
<p>Tip: Cântare seria Defender 3000; Modele i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1G-M, i-D33XW30B1R1G-M, i-D33XW60B1R1G-M, i-D33XW15B1R1E-M, i-D33XW30B1R1E-M, i-D33XW60B1R1E-M, i-D33XW15C1R6G-M, i-D33XW30C1R6G-M, i-D33XW60C1R6G-M, i-D33XW15C1R6E-M, i-D33XW30C1R6E-M, i-D33XW60C1R6E-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2G-M, i-D33XW150B1L2G-M, i-D33XW60B1L2E-M, i-D33XW150B1L2E-M, i-D33XW60C1L7G-M, i-D33XW150C1L7G-M, i-D33XW60C1L7E-M, i-D33XW150C1L7E-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2G-M, i-D33XW300B1X2G-M, i-D33XW150B1X2E-M, i-D33XW60B1X2E-M, i-D33XW150C1X7G-M, i-D33XW300C1X7G-M, i-D33XW150C1X7E-M, i-D33XW300C1X7E-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3G-M, i-D33XW600B1V3E-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5G-M, i-D33XW30B1R5G-M, i-D33XW60B1R5G-M, i-D33XW15B1R5E-M, i-D33XW30B1R5E-M, i-D33XW60B1R5E-M, i-D33XW15C1R5G-M, i-D33XW30C1R5G-M, i-D33XW60C1R5G-M, i-D33XW15C1R5E-M, i-D33XW30C1R5E-M, i-D33XW60C1R5E-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5G-M, i-D33XW150B1L5G-M, i-D33XW60C1L5E-M, i-D33XW150C1L5E-M, i-D33XW60C1L5G-M, i-D33XW150C1L5G-M, i-D33XW60C1L5E-M, i-D33XW150C1L5E-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5G-M, i-D33XW300B1X5G-M, i-D33XW150B1X5E-M, i-D33XW300B1X5E-M, i-D33XW150C1X5G-M, i-D33XW300C1X5G-M, i-D33XW150C1X5E-M, i-D33XW300C1X5E-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5G-M, i-D33XW600B1V5G-M, i-D33XW300B1V5E-M, i-D33XW600B1V5E-M</p> <p>Producător: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de conformitate revine exclusiv producătorului.</p> <p>Obiectul declarației de mai sus este în conformitate cu următoarele directive și standarde europene sau documente normative:</p>		
Marcaj	Directiva	Standarde armonizate / Documente normative
	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018
	NAWI: 2014/31/UE	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>
<p>Se aplică exclusiv pentru aparatele de cântărit certificate ca funcționare neautomată i-D33...M.</p> <p>1) XX Anul evaluării inițiale a conformității.</p> <p>1259 Organismul notificat METAS-Cert a efectuat evaluarea și a emis certificatul 6030-00075 pentru modulul D.</p> <p>2) Organismul notificat No. 0122 - NMI Certin B.V. a efectuat evaluarea și a emis certificatul T12209 pentru modulul B.</p> <p>Emis la: 2021-09-16 Locul: Parsippany, NJ 07054, USA</p>		

Izjava EU o skladnosti		sl
<p>Tip: Tehtnice iz serij Defender 3000; Modeli i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1G-M, i-D33XW30B1R1G-M, i-D33XW60B1R1G-M, i-D33XW15B1R1E-M, i-D33XW30B1R1E-M, i-D33XW60B1R1E-M, i-D33XW15C1R6G-M, i-D33XW30C1R6G-M, i-D33XW60C1R6G-M, i-D33XW15C1R6E-M, i-D33XW30C1R6E-M, i-D33XW60C1R6E-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2G-M, i-D33XW150B1L2G-M, i-D33XW60B1L2E-M, i-D33XW150B1L2E-M, i-D33XW60C1L7G-M, i-D33XW150C1L7G-M, i-D33XW60C1L7E-M, i-D33XW150C1L7E-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2G-M, i-D33XW300B1X2G-M, i-D33XW150B1X2E-M, i-D33XW60B1X2E-M, i-D33XW150C1X7G-M, i-D33XW300C1X7G-M, i-D33XW150C1X7E-M, i-D33XW300C1X7E-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3G-M, i-D33XW600B1V3E-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5G-M, i-D33XW30B1R5G-M, i-D33XW60B1R5G-M, i-D33XW15B1R5E-M, i-D33XW30B1R5E-M, i-D33XW60B1R5E-M, i-D33XW15C1R5G-M, i-D33XW30C1R5G-M, i-D33XW60C1R5G-M, i-D33XW15C1R5E-M, i-D33XW30C1R5E-M, i-D33XW60C1R5E-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5G-M, i-D33XW150B1L5G-M, i-D33XW60C1L5E-M, i-D33XW150C1L5E-M, i-D33XW60C1L5G-M, i-D33XW150C1L5G-M, i-D33XW60C1L5E-M, i-D33XW150C1L5E-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5G-M, i-D33XW300B1X5G-M, i-D33XW150B1X5E-M, i-D33XW300B1X5E-M, i-D33XW150C1X5G-M, i-D33XW300C1X5G-M, i-D33XW150C1X5E-M, i-D33XW300C1X5E-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5G-M, i-D33XW600B1V5G-M, i-D33XW300B1V5E-M, i-D33XW600B1V5E-M</p> <p>Proizvajalec: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Za to izjavo o skladnosti odgovarja izključno proizvajalec.</p> <p>Predmet izjave, ki je opisan zgoraj, je skladen z naslednjimi evropskimi direktivami in standardi ali normativnimi dokumenti:</p>		
Oznaka	Direktiva	Harmonizirani standardi / Normativni dokumenti
	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018
	NAWI: 2014/31/UE	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>
<p>Velja samo za certificiranje neavtomatske instrumente za tehtanje i-D33...M.</p> <p>1) XX Leto prvotne ocene skladnosti.</p> <p>1259 Priglašeni organ METAS-Cert izvede oceno in izdal certifikat 6030-00075 za Modul D.</p> <p>2) Priglašeni organ No. 0122 - NMI Certin B.V. izvede oceno in izdal certifikat T12209 za Modul B.</p> <p>Datum izdaje: 2021-09-16 Kraj: Parsippany, NJ 07054, USA</p>		

EU Vyhľadanie o zhode		sk
<p>Tip: Váha série Defender 3000; Modely i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1G-M, i-D33XW30B1R1G-M, i-D33XW60B1R1G-M, i-D33XW15B1R1E-M, i-D33XW30B1R1E-M, i-D33XW60B1R1E-M, i-D33XW15C1R6G-M, i-D33XW30C1R6G-M, i-D33XW60C1R6G-M, i-D33XW15C1R6E-M, i-D33XW30C1R6E-M, i-D33XW60C1R6E-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2G-M, i-D33XW150B1L2G-M, i-D33XW60B1L2E-M, i-D33XW150B1L2E-M, i-D33XW60C1L7G-M, i-D33XW150C1L7G-M, i-D33XW60C1L7E-M, i-D33XW150C1L7E-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2G-M, i-D33XW300B1X2G-M, i-D33XW150B1X2E-M, i-D33XW60B1X2E-M, i-D33XW150C1X7G-M, i-D33XW300C1X7G-M, i-D33XW150C1X7E-M, i-D33XW300C1X7E-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3G-M, i-D33XW600B1V3E-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5G-M, i-D33XW30B1R5G-M, i-D33XW60B1R5G-M, i-D33XW15B1R5E-M, i-D33XW30B1R5E-M, i-D33XW60B1R5E-M, i-D33XW15C1R5G-M, i-D33XW30C1R5G-M, i-D33XW60C1R5G-M, i-D33XW15C1R5E-M, i-D33XW30C1R5E-M, i-D33XW60C1R5E-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5G-M, i-D33XW150B1L5G-M, i-D33XW60C1L5E-M, i-D33XW150C1L5E-M, i-D33XW60C1L5G-M, i-D33XW150C1L5G-M, i-D33XW60C1L5E-M, i-D33XW150C1L5E-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5G-M, i-D33XW300B1X5G-M, i-D33XW150B1X5E-M, i-D33XW300B1X5E-M, i-D33XW150C1X5G-M, i-D33XW300C1X5G-M, i-D33XW150C1X5E-M, i-D33XW300C1X5E-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5G-M, i-D33XW600B1V5G-M, i-D33XW300B1V5E-M, i-D33XW600B1V5E-M</p> <p>Výrobca: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Za toto vyhlásenie o zhode nesie zodpovednosť iba výrobca.</p> <p>Predmet vyhlásenia opísaný vyššie je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami a normami alebo normatívnymi dokumentami:</p>		
Značka	Smernica	Harmonizované normy / Normatívne dokumenty
	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018
	NAWI: 2014/31/UE	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>
<p>Plati iba pre certifikované neautomatizované nástroje vážená i-D33...M.</p> <p>1) XX Rok úvodného hodnotenia zhody.</p> <p>1259 Notifikovaný organ METAS-Cert vykonal posúdenie a vydal certifikát 6030-00075 pre modul D.</p> <p>2) Notifikovaný organ No. 0122 - NMI Certin B.V. vykonal posúdenie a vydal certifikát T12209 pre modul B.</p> <p>Vydané: 2021-09-16 Miesto: Parsippany, NJ 07054, USA</p>		

EU-försäkran om överensstämmelse		sv
<p>Tip: Vågar i Defender 3000-serien; Modeller i-D33P15B1R1-M, i-D33P30B1R1-M, i-D33P60B1R1-M, i-D33XW15B1R1G-M, i-D33XW30B1R1G-M, i-D33XW60B1R1G-M, i-D33XW15B1R1E-M, i-D33XW30B1R1E-M, i-D33XW60B1R1E-M, i-D33XW15C1R6G-M, i-D33XW30C1R6G-M, i-D33XW60C1R6G-M, i-D33XW15C1R6E-M, i-D33XW30C1R6E-M, i-D33XW60C1R6E-M, i-D33P60B1L2-M, i-D33P150B1L2-M, i-D33XW60B1L2G-M, i-D33XW150B1L2G-M, i-D33XW60B1L2E-M, i-D33XW150B1L2E-M, i-D33XW60C1L7G-M, i-D33XW150C1L7G-M, i-D33XW60C1L7E-M, i-D33XW150C1L7E-M, i-D33P150B1X2-M, i-D33P300B1X2-M, i-D33XW150B1X2G-M, i-D33XW300B1X2G-M, i-D33XW150B1X2E-M, i-D33XW60B1X2E-M, i-D33XW150C1X7G-M, i-D33XW300C1X7G-M, i-D33XW150C1X7E-M, i-D33XW300C1X7E-M, i-D33P300B1V3-M, i-D33P600B1V3-M, i-D33XW300B1V3G-M, i-D33XW600B1V3E-M, i-D33P15B1R5-M, i-D33P30B1R5-M, i-D33P60B1R5-M, i-D33XW15B1R5G-M, i-D33XW30B1R5G-M, i-D33XW60B1R5G-M, i-D33XW15B1R5E-M, i-D33XW30B1R5E-M, i-D33XW60B1R5E-M, i-D33XW15C1R5G-M, i-D33XW30C1R5G-M, i-D33XW60C1R5G-M, i-D33XW15C1R5E-M, i-D33XW30C1R5E-M, i-D33XW60C1R5E-M, i-D33P60B1L5-M, i-D33P150B1L5-M, i-D33XW60B1L5G-M, i-D33XW150B1L5G-M, i-D33XW60C1L5E-M, i-D33XW150C1L5E-M, i-D33XW60C1L5G-M, i-D33XW150C1L5G-M, i-D33XW60C1L5E-M, i-D33XW150C1L5E-M, i-D33P150B1X5-M, i-D33P300B1X5-M, i-D33XW150B1X5G-M, i-D33XW300B1X5G-M, i-D33XW150B1X5E-M, i-D33XW300B1X5E-M, i-D33XW150C1X5G-M, i-D33XW300C1X5G-M, i-D33XW150C1X5E-M, i-D33XW300C1X5E-M, i-D33P300B1V5-M, i-D33P600B1V5-M, i-D33XW300B1V5G-M, i-D33XW600B1V5G-M, i-D33XW300B1V5E-M, i-D33XW600B1V5E-M</p> <p>Tillverkare: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America</p> <p>Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.</p> <p>Föremålet för försäkran beskrivna ovan överensstämmer med följande europeiska direktiv och standarder eller normativa dokument:</p>		
Märkning	Direktiv	Harmoniserade standarder / Normativa dokument
	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018
	NAWI: 2014/31/UE	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>
<p>Gäller endast certifierade, icke-automatiska vågar i-D33...M.</p> <p>1) XX Året för första bedömningen av överensstämmelse.</p> <p>1259 Det anmälda organet METAS-Cert utförde en bedömning och utfärdade certifikatet 6030-00075 för modul D.</p> <p>2) Det anmälda organet No. 0122 - NMI Certin B.V. utförde en bedömning och utfärdade certifikatet T12209 för modul B.</p> <p>Utgivet: 2021-09-16 Plats: Parsippany, NJ 07054, USA</p>		

In case of translation errors, the English version of the EU Declaration of Conformity should be taken as the official version.

Ted Xia  
President

Gavin Cao  
Compliance Manager

