

Manufactured O.E.M



## Stérilisateur Poupinel à chaleur sèche "Drytime II"

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 100 °C JUSQU'À 250 °C.

STABILITÉ:  $\pm 6$  °C.

NOUVEAU  
DESIGN

### APPLICATIONS

Pour la stérilisation rapide d'instruments divers, de chirurgie, d'odontologie, etc.

### CARACTÉRISTIQUES

Chauffage par éléments blindés sur la sole, permettant une montée rapide de la température.

Couvercle rabattable.

Enceinte intérieure en acier inox. AISI 304.

Cuvette extractible avec pinces de saisie.

Enceinte extérieure recouverte époxy.

### SÉCURITÉ

Norme EN.61010. Limiteur fixe de surchauffe incorporé.

### PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général.

Témoin de signalisation de réseau.

Thermostat hydraulique régulateur de température.

Temporisateur de 0 à 120 min, pour déconnexion automatique.



### MODÈLE

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
2000912	1,5	6,5 25 12	15 31 20	300	4

DOMINIQUE DUTSCHER SAS