

## Désignation

- Thermosoudeuse à défilement continu Seal-Com 2

## Référence

- 341104

Unité de vente : 1



---

## Description

- Arrêt automatique en cas de dérive de température ( $\pm 4^{\circ} \text{C}$ )
- Signal acoustique de début de cycle
- Dimensions avec guide (l x p x h) : 490 x 260 x 136 mm
- Profondeur guide : 0 - 35 mm
- Longueur de soudure : illimitée
- Largeur de soudure : 12 mm
- Affichage Interface : digitale
- Température : 60 - 220 °C
- Tolérance temp. : 1 %
- Puissance de chauffe : 500 W max.
- Poids : 15 kg
- Vitesse de défilement : 10 m/min
- Modèle : Seal-Com 2

