

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------|
| Référence | 360006 |
| Désignation | Fioles |



Description :

- ✓ Fioles jaugées
- ✓ Classe A
- ✓ En verre borosilicate
- ✓ Joint conique et
- ✓ Bouchon PTFE
- ✓ Standard ISO DIN 1042
- ✓ Température de référence à 20 °C
- ✓ Marquage bleu
- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Rodage : 14/23 CN

Unité de vente :

2 Fioles
