

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	360008
<b>Désignation</b>	Fioles



### Description :

- ✓ Fioles jaugées
- ✓ Classe A
- ✓ En verre borosilicate
- ✓ Joint conique
- ✓ Bouchon PTFE
- ✓ Standard ISO DIN 1042
- ✓ Température de référence à 20 °C
- ✓ Marquage bleu
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Rodage : 14/23 CN

### Unité de vente :

2 Fioles

---