

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	360010
<b>Désignation</b>	Fioles



### Description :

- ✓ Fioles jaugées avec bouchon PTFE
- ✓ En verre borosilicaté classe A
- ✓ Joint conique et bouchon PTFE
- ✓ Standard ISO DIN 1042
- ✓ Température de référence à 20°C
- ✓ Marquage bleu
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Rodage (CN) : 24/29

### Unité de vente :

2 Fioles