


19) LAVERIE AVEC DOSSERET/TABLETTE

Dimensions hors tout	Grès sur meuble	Grès étiré sur meuble	Polypropylène sur meuble	Inox 304L sur meuble	Grès sur pieds	Grès étiré sur pieds	Polypropylène sur pieds
600x750	8502	8444	8505		8458	8448	8466
900x750		8512	8513			8459	8467
1200x750 1 cuve		8439					
1200x750 2 cuves		8417	8422			8490	8468
1500x750		8407	8533	8535		8428	8469
600x900	8552	8445	8564		8478	8449	8485
900x900		8562	8563			8418	8486
1200x900 1 cuve		8440					
1200x900 2 cuves		8408	8423			8429	8424
1500x900		8409	8583			8430	8488

Dimensions hors tout LxP	Grès Etiré sur meuble 1 cuve centrée 53x36x28
900x900	8441

Composition :

- 1 meuble fixe sous cuve avec une finition identique à celle des meubles mobiles
 - 1 plan de travail laverie
 - 1 dossier à équiper
 - 2 supports tablette plaqués
 - 1 tablette largeur 160 (débord AV 10mm)
 - 1 siphon
- OU
- 2 piétements métalliques
 - 1 plan de travail laverie
 - 1 dossier à équiper
 - 2 supports tablettes plaqués
 - 1 tablette largeur 160 (débord avant 10 mm)
 - 1 siphon en polyéthylène
 - 1 bandeau avant stratifié
 - 1 bandeau arrière
 - 1 cache-fluides arrière
 - 1 butée de meubles



Pour les cuves, cf. NOTA Laverie Nue