

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
390772CL	CAPUCHON VISSANT BLANC AVEC O-RING POUR INSERT POUR MICROTUBE CLEARLINE x3000	ClearLine

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

La fabrication de ce produit bénéficie d'énergie propre et renouvelable.

Un tiers de l'énergie utilisée pour sa fabrication est issu de l'énergie solaire.

This product is partially made with clean and renewable energy.

30% of the energy used for its manufacture comes from solar panels.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est fait à partir de carton recyclé et de plastique pouvant être traité par les voies de recyclages classiques.

The product packaging is made from recycled cardboard and plastic which can be sorted in classical recycling systems.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Italie.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Italy.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Site de notre fabricant](#)

[Les marques du groupe Dutscher](#)