

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	391099
<b>Désignation</b>	Cuves pour spectrophotométrie



### Description :

- ✓ En PMMA
- ✓ A usage unique
- ✓ Utilisable de 280 à 800 nm
- ✓ Trajet optique : 10 mm
- ✓ Forme basse

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Type : Semi-micro
- ✓ Ouverture : Ronde

### Unité de vente :

100 Cuves

---