

FICHE TECHNIQUE

Référence	396000
Désignation	Chauffe-ballons



Description:

- ✓ Chauffe-ballons semi rigide
- ✓ Série MM
- ✓ Boitier en acier, peinture époxy
- ✓ Isolation thermique avec de la fibre de céramique
- ✓ Thermorégulation
- ✓ Avec touche ON/OFF
- ✓ Alimentation : 230V 50-60Hz
- ✓ Classe sécurité 0
- ✓ IP 30
- ✓ Diamètre flacon : 64 mm
- ✓ Capacité flacon : 100 ml
- ✓ Température : 350°C
- ✓ Précision : +/- 5°C
- ✓ Capacité de chauffe : 130W
- ✓ Dimensions (e x h) : 185 x 145 mm
- ✓ Poids: 1.5 kg

Unité de vente :

1 Chauffe-ballons