

**CARACTERISTIQUES GENERALES**  
Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,50g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	450
Perforation	28,00cm
Laize	19,40cm

Surface / Feuille	543,20cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non

**COMPOSITION**

pure ouate de cellulose

**NORME**

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel

Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction	450,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
Résistance sens travers >	210,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

**INFOS COMMERCIALES**
**Utilisation :**

Essuie tout haute resistance

**Recommandation :**

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

**Présentation :**

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

**Bénéfices client :**

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	4,84		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921421035		

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0420
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33

