

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	16,50g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	450
Perforation	23,00cm
Laize	19,40cm

Surface / Feuille	446,20cm ²
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/029

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	7,50 g/g
Vitesse d'absorption	4,00 s

Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction	450,00 N / m
Résistance sens traction - humide	70,00 N / m
Résistance sens travers	210,00 N / m
Résistance sens travers - humide	35,00 N / m
Taux de blancheur	81,00 % ± 2%
Azurant optique	NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	3,98		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921414037		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	11
UV par palette	55
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0420