

Hottes PCR à flux laminaire vertical - Caractéristiques générales


Note à l'intention des clients : choisissez parmi les options suivantes et indiquez le numéro de l'option au moment de la commande.

Modèle		PCR-3A_	PCR-4A_
Taille nominale		0,9 mètre (3')	1,2 mètre (4')
Dimensions extérieures (L x P x H)		1 035 x 617 x 950 mm (40,7" x 24,3" x 37,4")	1 340 x 617 x 950 mm (52,8" x 21,2" x 13,8")
Dimensions intérieures (L x P x H)		935 x 538 x 550 mm (36,8" x 21,2" x 13,8")	1 240 x 538 x 550 mm (48,8" x 21,2" x 13,8")
Vitesse du flux d'air laminaire		Moyenne de 0,30 m/s (60 fpm)	
Pré-filtre		Fibres de polyuréthane lavables avec arrêt de 85 %	
Emission sonore		<53 dBA	<62 dBA
Intensité de la lampe fluorescente		>975 Lux (>91 pieds-bougies)	>1 230 Lux (>114 pieds-bougies)
Lampe UV		Lampe UV 20 W, 253,7 nanomètres	
Construction	Corps principal	Acier électro galvanisé avec poudre de revêtement époxyque polyester blanche cuite au four Revêtement antimicrobien Isocide d'Esco	
	Chambre de travail	Acier inoxydable 1,2 mm (0,05"), calibre 18, grade 304	
Dimensions maximales à l'expédition (L x P x H)**		1 130 x 730 x 1 150 mm (37" x 23,9" x 37,7")	1 420 x 730 x 1 150 mm (46,6" x 23,9" x 37,7")
Volume maximal à l'expédition**		0,95 m ³ (34 pi ³)	1,18 m ³ (42 pi ³)
Poids maximal à l'expédition**		123 kg (271 lb)	140 kg (309 lb)
Caractéristiques électriques*	220-240 V c.a., 50 Hz, 1 Ø	PCR-3A1	PCR-4A1
	110-130 V c.a., 60 Hz, 1 Ø	PCR-3A2	PCR-4A2
	220-240 V c.a., 60 Hz, 1 Ø	PCR-3A3	PCR-4A3

* D'autres tensions sont disponibles. Pour toute information sur les commandes, contactez Esco.

** Hotte uniquement, hors piètement en option.

Revêtement antimicrobien ISOCIDE™



Toutes les surfaces extérieures peintes sont dotées d'un revêtement Esco Isocide, un inhibiteur antimicrobien pour réduire la contamination. Isocide est intégré à la peinture et n'est pas affecté par des nettoyages répétés. Résultats des tests de performances sur demande. Pour plus d'informations, contactez Esco ou son représentant.