

HAYER EML 200. UNE SOLUTION ÉPROUVÉE ENCORE PLUS PERFORMANTE.

La gamme HAYER EML 200 se décline en trois modèles : Pure, Premium et Remote. Toutes les tamiseuses de laboratoire sont à commande électromagnétique et produisent un mouvement de tamisage en trois dimensions avec une régulation d'amplitude automatique.

HAYER EML 200 Pure


Ce modèle de base se distingue par son utilisation simple et rapide. Deux amplitudes réglées prédéfinies sont disponibles au choix pour des matières grossières ou fines. Un intervalle prédéfini a lieu toutes les 10 secondes.

HAYER EML 200 Premium

La HAYER EML 200 Premium dispose d'une interface de données et d'une sélection d'amplitude au choix. Elle est parfaite pour l'utilisateur ayant des exigences spécifiques d'analyse granulométrique précise et reproductible.

HAYER EML 200 Premium Remote

Cette tamiseuse de laboratoire convient particulièrement bien aux analyses nécessitant un tamisage humide. Elle est dotée d'un appareil de commande séparé, d'un couvercle avec verre-regard et d'une buse à cône plein intégré.



	EML 200 Pure	EML 200 Premium	EML 200 Premium Remote
Procédé d'analyse	Tamissage	Tamissage	Tamissage
Plage de mesure	20 µm – 125 mm	20 µm – 125 mm	20 µm – 125 mm
Charge maxi du produit à tamiser	3 kg env.	3 kg env.	3 kg env.
Poids maxi du jeu de tamis	max. 8,7 kg	max. 8,7 kg	max. 8,7 kg
Diamètre de tamis	50 mm à 203 mm	50 mm à 203 mm	50 mm à 203 mm
Nombre maxi de tamis	9 (hauteur utile de 50 mm) 15 (hauteur utile de 32 mm)	9 (hauteur utile de 50 mm) 15 (hauteur utile de 32 mm)	9 (hauteur utile de 50 mm) 15 (hauteur utile de 32 mm)
Tamissage à sec	oui	oui	oui
Tamissage humide	non	non	oui
Tension du réseau	110 – 230 V, 50 – 60 Hz	110 – 230 V, 50 – 60 Hz	110 – 230 V, 50 – 60 Hz
Amplitude grains	fins ou gros	pouvant être librement jusqu'à 3 mm	pouvant être librement jusqu'à 3 mm
Régulation d'amplitude	réglée et autorégulatrice	réglée et autorégulatrice	réglée et autorégulatrice
Programmateur	0 – 99 minutes / Mode continu	0 – 99 minutes / Mode continu	0 – 99 minutes / Mode continu
Mode	intermittent	intermittent / continu	intermittent / continu
Intervalle	fixe, 10 sec	réglable	réglable
Programmes/mémoire	non	01 – 49	01 – 49
Logiciel d'évaluation CSA	oui	oui	oui
	Licence de base comprise	Licence de base comprise	Licence de base comprise
Moyen de contrôle étalonnable selon	oui, ISO 9001	oui, ISO 9001	oui, ISO 9001
Interface	non	oui	oui

