

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	496165
<b>Désignation</b>	signal box t1-eu avec 1 entrée de capteur et 1 sortie libre de potentiel



### Description :

- ✓ Signalbox T1 - EU, avec 1 entrée de capteur et 1 sortie libre de potentiel (peut être utilisée pour contrôler des appareils externes).
- ✓ Affichage : LED, alimentation : 24V DC prise UE, puissance de commutation : 24V/2A, consommation électrique : max. 4W
- ✓ Dimensions (LxHxP) : env. 180x105x55 mm
- ✓ Poids : environ 0,65 kg
- ✓ Température de fonctionnement : +5°C à +40°C.

### Unité de vente :

1 Signal Box