

FICHE TECHNIQUE

Référence	496166
Désignation	Signal box t5-eu avec 5 entrées de capteur et 6 sorties libre de potentiel



Description :

- ✓ Boîtier de signalisation T5 - EU, avec 5 entrées de capteur et 6 sorties libres de potentiel (peut être utilisé pour contrôler des appareils externes).
- ✓ Affichage : LED, alimentation : 24V DC prise UE
- ✓ Capacité de commutation sortie : 24V/2A
- ✓ Consommation électrique : max 4W
- ✓ Dimensions (LxHxP) : environ 180 x 105 x 55 mm
- ✓ Poids : environ 0,65 kg
- ✓ Température de fonctionnement : +5° C à + 40°C.

Unité de vente :

1 Signal box t5