

Désignation

- Bain à ultrasons Elmasonic Easy 10h avec chauffage sans robinet de vidange

Référence

- 497703B

Unité de vente : 1



Description

- Bac ultrasons avec chauffage EASY 10H – Elma
- Dimensions externes 325 x 200 x 135 mm (L x H x P)
- Alimentation 220 - 240 V
- Poids 2 kg
- Affichage Analogique
- Chauffage Oui
- Dimensions du panier 155 x 35 x 70 mm (L x H x P)
- Fonction balayage de fréquence (sweep) Non
- Fonction dégazage (degas) Non
- Fréquence Monofréquence 37 kHz
- Gamme de chauffage 25...80°C
- Puissance de chauffage 60 W
- Puissance des ultrasons 240 W
- Robinet de vidange Non
- Volume max. de la cuve 0.9 l
- Volume recherché Petit (0,5...5 litres)
- Livré avec couvercle
- Livré sans panier, à commander séparément

